

USB-C Dock - Docking Station per laptop Doppio Monitor HDMI 1080p - Power Delivery 65W - 1x USB-C, 3x USB-A, Ethernet - Doppio display video USB 3.1 Gen 1 Type-C Dock - Mac e Windows

ID prodotto: DK30CHHPDEU



Ideale per l'uso nelle organizzazioni di grandi dimensioni, questa docking station USB-C è in grado di soddisfare i requisiti di produttività di una vasta rete di uffici assicurando la compatibilità con tutti i computer laptop USB-C e Thunderbolt 3. Supporta due monitor HDMI, la tecnologia Power Delivery 3.0 a 65 W e la ricarica veloce ed è dotata di porte per periferiche sia USB-C che USB-A.

La docking station USB-C aggiunge alla postazione di lavoro il supporto di due monitor HDMI, con risoluzioni Full HD 1920x1080 o 1920x1200 a 60 Hz. Con una maggiore quantità di spazio sullo schermo, è possibile accedere a più applicazioni e materiali di riferimento su un display mentre si scrive sull'altro.

Le porte USB-A e USB-C per la ricarica possono essere utilizzate per ricaricare smartphone, tablet o altre periferiche USB sia mentre si sta lavorando che quando si è lontani dalla scrivania, finanche con il computer laptop scollegato.

Con un singolo cavo, la dock consente di alimentare e ricaricare il computer laptop mentre si lavora sfruttando la tecnologia Power Delivery a 65 W per una ricarica più veloce, con l'utilizzo dell'adattatore di alimentazione a 90 W.

Dotata di un cavo host di dimensione minore lungo 1 m, questa dock USB-C si adatta facilmente a qualsiasi ambiente di lavoro. Anche quando lo spazio sulla scrivania è limitato, può essere montata a parete, al monitor o sotto la scrivania con le staffe di montaggio StarTech.com, codice prodotto SSPMSUDWM e SSPMSVESA, progettate appositamente per le nostre dock e i nostri hub per una configurazione personalizzata in base alle proprie esigenze.

Consente il collegamento dei dispositivi tramite quattro porte USB 3.1, di cui 1 USB-C e 3 USB-A. Permette inoltre di ricaricare velocemente uno smartphone con tecnologia USB-C o USB-A. La dock offre una porta GbE (Wake-on-LAN) e un jack audio per cuffie a 4 posizioni da 3,5 mm. Include anche

uno slot per blocco di sicurezza (slot Kensington) come protezione antifurto.

Trasparenza dei dispositivi connessi con MAC Address Changer di StarTech.com Il prodotto DK30CHHPDEU include un'applicazione gratuita per Window® che consente di gestire al meglio la sicurezza della rete aziendale. Quando ci si connette alla rete tramite la porta Ethernet della docking station, in genere l'indirizzo MAC del computer non viene trasmesso alla rete, che vede solo l'indirizzo MAC della docking station. Tuttavia, il software di duplicazione o MAC Address Changer di StarTech.com consente alla docking station USB-C di utilizzare lo spoofing dell'indirizzo MAC del laptop Windows collegato al posto dell'indirizzo MAC della docking station stessa. Ciò garantisce agli amministratori di rete la piena visibilità di ciascun dispositivo sulla rete, consentendo loro di monitorare e limitare le attività come necessario. Per richiedere l'accesso all'utility MAC Address Changer, contattare il nostro servizio di assistenza tecnica tramite telefono, live chat o e-mail.

Sviluppata per migliorare le prestazioni e la sicurezza, StarTech.com Connectivity Tools è l'unica Suite software sul mercato compatibile con una vasta gamma di accessori per la connettività IT. La suite software include:

Advanced Windows Layout Utility: Per configurare e salvare layout di Windows personalizzati.

MAC Address Pass-Through Utility: Per aumentare la sicurezza della rete.


USB Event Monitoring Utility: Per tracciare e registrare i dispositivi USB collegati.

Wi-Fi Auto Switch Utility: Consente di accedere rapidamente a velocità di rete più elevate tramite LAN cablata.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione StarTech.com Connectivity Tools, visitare: www.startech.com/connectivity-tools

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **DOCKING STATION USB-C CON FUNZIONALITÀ COMPLETE:** offre video HDMI 1080p a doppio schermo, 3 porte USB-A, 1 porta USB-C, Power Delivery a 65W, Gigabit Ethernet e audio da 3,5 mm per fornire un'efficiente soluzione docking USB 3.1 da 5 Gbps
- **COMPATIBILITÀ:** Supporta Windows, macOS, ChromeOS, Linux, piattaforme hardware tra cui Intel, AMD e la serie M di Apple, consentendo di utilizzare due monitor esterni anche su computer portatili che ne supportano uno solo
- **FACILE IMPLEMENTAZIONE:** Questo dock USB-C supporta tutti i principali sistemi operativi (Windows, macOS, ChromeOS, Ubuntu) e include le utility di aggiornamento di DisplayLink per una gestione IT senza problemi
- **FACILE INTEGRAZIONE NELL'AREA DI LAVORO:** questa dock universale USB 3.0 Type-C è progettata per adattarsi a qualsiasi ambiente di lavoro, incluse le aree di lavoro condivise o in hoteling. È dotata di fori di montaggio, K-slot e cavo USB-C di 1 m
- **ALIMENTAZIONE e RICARICA DEI COMPUTER LAPTOP:** questo replicatore di porte USB Type-C alimenta e ricarica i dispositivi durante l'uso grazie alla tecnologia Power Delivery a 65 W per laptop ultrasottili come Thinkpad serie T, X1 Carbon, Surface Pro7 e Chromebook USB-C
- **STRUMENTI DI CONNETTIVITÀ:** Inclusa con questo dispositivo l'applicazione che migliora le prestazioni e la sicurezza con MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch utility

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Porta(e) per dispositivi USB-C	USB Power Delivery
Connessione host USB-C	Sì
Supporto di 4K	No
Display supportati	2
Porte	4
Audio	Sì
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1

	USB 3.2 Gen 1
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1
	USB 3.2 Gen 1
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Kensington Standard Slot (K-Slot)
ID chipset	DisplayLink DL3900, Realtek RTS5423, Realtek RTS5411 or RTS5411E

Prestazioni

Wake On Lan	Sì
Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0)</BR> 1 Gbps (Ethernet)
Risoluzioni digitali massime	Due display HDMI: 1080p (1920x1080, 1920x1200 a 60 Hz)
Specifiche audio	Uscita audio stereo da 3,5 mm a due canali , Ingresso microfono da 3,5 mm a un canale
Tipo fibra	Rame
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
Supported Charging Modes	Charging Downstream Port (CDP)
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex	No

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, carica rapida)
	2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	2 - HDMI 1.4

1 - RJ-45

1 - Mini-jack femmina da 3,5 mm (4 posizioni)

1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.2

Software

Compatibilità con
sistemi operativi

Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11

macOS 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0

Ubuntu 18.04, 20.04

Chrome OS™ v55+

Note/requisiti speciali

Nota

DisplayLink docking stations and video adapters support more than one external display on Apple's M1-based Mac. Requires driver installation. Please contact StarTech.com support for a recommendation based on your specific setup.

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Power Delivery 65W

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 1.5A

Tensione di uscita 20V DC

Corrente di uscita 4.5A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa N

Ambientale

Temperatura
d'esercizio 0 to 50°C

Temperatura di
conservazione -20 to 70°C

Umidità Da 0% a 95% (non-condensante) a 25 °C

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	5.9 in [15.0 cm]
Larghezza prodotto	3.1 in [8.0 cm]
Altezza prodotto	1.2 in [3.0 cm]
Peso prodotto	10.6 oz [300.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.2 in [23.4 cm]
Larghezza del Pacco	5.7 in [14.5 cm]
Altezza del Pacco	3.2 in [8.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.2 lb [1.0 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Docking station
	1 - Cavo host USB-C (1 m)
	1 - Adattatore di alimentazione universale (EU)
	1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.