

Adaptador Multipuertos USB Tipo C para Portátil - Docking Station USB-C con Red HDMI 4K y USB-A

ID del Producto: DKT30CHD



Este adaptador multipuerto USB-C con HDMI combina la capacidad de tres adaptadores unifuncionales, un adaptador de video USB-C, un adaptador USB-C a USB 3.0 y un adaptador Ethernet Gigabit, en un replicador de puertos portátil para su computador portátil. Permite conectar una pantalla 4K HDMI y dos dispositivos USB 3.0 (1x USB-A, 1x USB-C), así como acceso una red de alta velocidad, todo a través de un solo cable.

El adaptador USB Type-C también es compatible con puertos Thunderbolt 3.

Con salida HDMI, este adaptador multipuerto USB-C facilita la expansión de su espacio de trabajo virtual en un monitor externo 4K HDMI. El adaptador es compatible con resoluciones de hasta 4096 x 2160p (24Hz) o 3840 x 2160p (30Hz), así como audio.

El adaptador multipuerto USB-C garantiza acceso fiable a una red mediante cable, a través de un puerto Ethernet Gigabit, lo cual resulta ideal en entornos con acceso Wi-Fi® limitado, como aulas de clase, edificios de oficinas y hoteles.

Mediante los dos puertos USB 3.0 (1x USB-A, 1x USB-C) se tiene acceso a dispositivos USB Type-A convencionales, así como a dispositivos USB-C de modelos más recientes que agregue en el futuro.

Gracias a su diseño compacto y rendimiento basado en alimentación por bus, el adaptador multipuerto portátil se puede llevar a cualquier lugar, junto con el computador portátil. El adaptador incluye un cable USB-C preconectado, a fin de no tener que llevar otro cable cuando se desplace.

- Máxima compatibilidad: StarTech.com le puede ofrecer un replicador de puertos que se ajuste a cualquier sistema operativo, marca de computador portátil y requisito de conectividad

Más tareas terminadas más rápido: con más puertos y más pantallas, se amplía al máximo la conectividad y productividad del usuario final


Rápida instalación: evite dolores de cabeza con implementaciones que consumen tiempo y frustran a los usuarios finales

Alto nivel de calidad informática: expertos en informática de todo el mundo confían en nuestros productos por las rigurosas pruebas que les hacemos, su fabricación resistente y nuestro soporte técnico multilingüe de por vida

El modelo DKT30CHD está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota: para que este adaptador funcione, su computador portátil equipado con USB-C debe ser compatible con video (modo Alt (alternativo) de DisplayPort). El adaptador no es compatible con la entrega de potencia por USB.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para uso móvil
- Intégrelo en espacios de trabajo pequeños de oficinas normales u oficinas en casa

Características

- Agregue conectividad 4K HDMI, USB-A, USB-C y Ethernet Gigabit a su computador portátil Windows o MacBook compatible con Thunderbolt 3
- Conecte fácilmente con una pantalla 4K Ultra HD (4096 x 2160p a 24Hz o 3860 x 2160p a 30Hz)
- Conecte dispositivos periféricos al puerto USB-A (retrocompatible con USB 2.0 y 1.x) y puerto USB-C
- Conexiones de red fiables y rápidas mediante un puerto Ethernet Gigabit (RJ45), ideal para áreas con conexión inalámbrica limitada

- Alimentación por bus, compatible con USB 3.0 (hasta 5Gbps)

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Compatibilidad con 4K	Sí
Puerto(s) de carga rápida	No
Pantallas compatibles	1
Tipo de Bus	USB-C
ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL3523 Realtek - RTL8153 Parade - PS176

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Resolución Digital Máxima	4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX Automático	Sí
Soporte Full Duplex	Sí

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)
	1 - HDMI (19 pines)

1 - RJ-45

1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.10 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Chrome OS™
-------------------	---

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad, el puerto USB-C del ordenador portátil debe ser compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Nota	No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad de la norma USB Type-C. Compruebe que el puerto USB-C de su ordenador portátil es compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort. Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K. USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps. El conector USB Type-C (hembra) es solo para datos.

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Alimentado por USB
Tensión de Salida	5 DC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR de 5% a 90% (sin condensación)

Características

Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	13.4 in [340 mm]
Longitud del Producto	2.6 in [65 mm]
Ancho del Producto	2.4 in [6.2 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	1.8 oz [52 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.3 in [21.2 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Altura de la Caja	1.7 in [4.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.9 oz [168.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - adaptador multipuerto usb-c
	1 - Guía rápida de inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.