

Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K - GbE - USB-C - USB-A

N° de produit: DKT30CHD



Cet adaptateur multiport USB-C avec HDMI combine les capacités de trois adaptateurs à fonction unique, un adaptateur vidéo USB-C, un adaptateur USB-C vers USB 3.0 et un adaptateur Gigabit Ethernet, dans une station d'accueil portable pour votre ordinateur portable. Vous pouvez connecter un écran HDMI 4K et deux périphériques USB 3.0 (1 USB-A et 1 USB-C), et accéder à un réseau haut débit, tout à travers un seul câble.

L'adaptateur USB Type-C est compatible avec les ports Thunderbolt 3.

Grâce à sa sortie HDMI, cet adaptateur multiport USB-C permet d'étendre facilement votre espace de travail virtuel sur un écran HDMI 4K externe. L'adaptateur prend en charge des résolutions jusqu'à 4096 x 2160p (24 Hz) ou 3840 x 2160p (30 Hz), ainsi que l'audio.

L'adaptateur multiport USB-C assure une connexion fiable au réseau filaire grâce à un port Gigabit Ethernet, ce qui est idéal pour les zones avec un accès Wi-Fi® limité, telles que les salles de classe, les immeubles de bureaux et les hôtels.

Avec deux ports USB 3.0 (1 USB-A et 1 USB-C), vous bénéficiez d'un accès aux périphériques USB Type-A traditionnels, ainsi qu'aux nouveaux périphériques USB-C que vous pourrez ajouter à l'avenir.

Grâce à son design compact et à ses performances alimentées par bus, cet adaptateur multiport portable vous suit partout où vous allez. L'adaptateur dispose d'un câble USB-C intégré, de sorte que vous ayez un câble de moins à transporter lors de vos déplacements.

- Compatibilité maximale : StarTech.com propose des stations d'accueil PC compatibles avec tous les systèmes d'exploitation, marques d'ordinateurs portables et besoins de connectivité

Efficacité et rapidité améliorées : plus de ports et plus d'affichages permettent d'optimiser la connectivité et la productivité de l'utilisateur final

Installation rapide : dites adieu aux prises de tête et aux pertes de temps liées aux déploiements

Qualité professionnelle : plébiscité par les professionnels de l'informatique dans le monde entier pour nos tests internes rigoureux, notre respect de la conformité et notre assistance technique multilingue à vie

Le modèle DKT30CHD bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque : votre ordinateur portable hôte équipé d'un port USB-C doit prendre en charge la vidéo (DP Alt Mode) pour fonctionner avec cet adaptateur. Cet adaptateur ne prend pas en charge la norme USB Power Delivery.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Idéal pour une utilisation mobile
- S'intègre parfaitement dans des espaces de travail étroits, au bureau ou dans un bureau personnel

Spécifications techniques

- Ajoutez des ports HDMI 4K, USB-A, USB-C et Gigabit Ethernet à votre ordinateur portable Windows ou MacBook compatible Thunderbolt 3
- Connectez en toute simplicité un écran 4K Ultra HD (4096 x 2160p à 24 Hz ou 3860 x 2160p à 30 Hz)
- Connectez vos périphériques au port USB-A (rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.x) et au port USB-C
- Connexions réseau fiables et rapides avec un port Gigabit Ethernet (RJ45), idéal pour les zones dotées d'une connexion Wi-Fi limitée
- Alimenté par bus, avec prise en charge de la technologie USB 3.0 (jusqu'à 5 Gbit/s)

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Non
Écrans pris en charge	1

Type de bus	USB-C
ID du chipset	Genesys Logic - GL3523 Realtek - RTL8153 Parade - PS176

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) <br / >2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Résolutions numériques max.	4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Prise en charge UASP	Oui
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui


Connecteur(s)

Types de connecteur	USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) HDMI (19 broches) RJ-45 USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s)
---------------------	---

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS®10.10 à 10.15 Chrome OS™
--------------------------------------	--

Notes
spéciales /
Configuration



Configurations du système et du câblage	Ordinateur portable hôte avec port USB-C disponible (pour garantir une fonctionnalité complète, le port USB-C de l'ordinateur portable doit prendre en charge le mode DP alt).
Remarque	<p>Tous les ports USB-C ne prennent pas en charge la fonctionnalité complète de la norme USB Type-C. Vérifiez que le port USB-C de votre ordinateur portable prend en charge le mode DP alt.</p> <p>Il est nécessaire de disposer d'un écran compatible 4K pour obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation de 4K).</p> <p>L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s.</p> <p>Le connecteur USB Type-C (femelle) gère uniquement les données.</p>

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
----------------------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	13.4 in [34 cm]
Longueur du produit	2.6 in [65 mm]
Largeur du produit	2.4 in [62 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [15 mm]
Poids du produit	1.8 oz [52 g]



Informations
d'emballage

Package Length	8.3 in [21 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.6 in [40 mm]
Poids brut	5.9 oz [168 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur multiport USB-C
	Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

