

DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter

Product ID: DP2HDMI2



Dankzij de StarTech.com DP2HDMI2 DisplayPort-naar-HDMI-adapter kunt u een HDMI-gebaseerd scherm of projector op een DisplayPort-uitgangspoot van een (desktop- of laptop) computer aansluiten. Hierdoor hoeft u uw scherm niet naar een DisplayPort-compatibel scherm te upgraden en bespaart u kosten.

De adapter ondersteunt weergaveresoluties van maximaal 1920x1200, waardoor u optimaal gebruik kunt maken van de HDMI-videofunctie.

DP2HDMI2 is een passieve adapterkabel waarvoor een DP++ poort (DisplayPort++) vereist is. Zo kunnen DVI- en HDMI-signalen ook door de poort geleid worden.

Indien de videobron dit toelaat, is deze adapter ook geschikt om audio door te laten. Raadpleeg de videobronhandleiding om na te gaan of deze ook audio ondersteunt.

Gedekt door een StarTech.com 3-jarige garantie en gratis levenslange technische assistentie.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen
- Blijf uw bestaande HDMI-monitor gebruiken met uw nieuw DisplayPort-apparaat
- Ideaal om uw HDMI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Features

- DisplayPort-aansluiting met vergrendeling zorgt voor een stevige verbinding
- Gemakkelijk in het gebruik, geen software nodig
- Ondersteuning voor PC-resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Passive
	AV-ingang	DisplayPort - 1.2
	AV-uitgang	HDMI - 1.4
	Audio	Yes
Prestaties	Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
	Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p
	Audiospecificaties	5.1 Surround-geluid
Connector(en)	Connector A	DisplayPort (20 pin)
	Connector B	HDMI (19 pin)
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	DP++ (DisplayPort++) poort vereist op videokaart of videobron (doorgave van DVI en HDMI dient te worden ondersteund)
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0C to 45C (32F to 113F)
	Opslagtemperatuur	-10C to 80C (14F to 176F)
	Vochtigheid	10%-85%RH
Fysieke eigenschappen	Kleur	Black
	Kabellengte	8.3 in [2.1 cm]
	Lengte product	10.4 in [2.6 cm]
	Breedte product	1.0 in [25.000 mm]
	Hoogte product	0.6 in [14.000 mm]
	Gewicht product	1.1 oz [32.000 g]
Verpakkingsinformatie	Package Length	8.7 in [2.2 cm]
	Package Width	7.9 in [2.0 cm]
	Package Height	0.6 in [16.000 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.4 oz [41.000 g]

**Wat wordt er
meegeleverd**

Meegeleverd

DisplayPort naar HDMI Converter

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

