

Adattatore Multiporta USB-C - Mini Docking station da USB-C a HDMI 4K 60Hz (HDR10) con Pass-Through Power Delivery 100W - Hub 4 Porte USB 3.0 - Mini Dock USB Type-C - Cavo integrato da 30 cm

ID prodotto: DKT30CHPD3



Questo adattatore multiporta USB-C con DP 1.4 supporta la tecnologia HDMI® a 4K 60Hz e trasforma il tuo MacBook Pro, Dell XPS o altri laptop o tablet USB-C™ in una workstation, ovunque tu vada. L'adattatore multiporta USB Type-C fornisce un'uscita video HDMI 4K, tre porte USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps) inclusa una porta di ricarica BC 1.2, una porta USB-C che supporta il pass-through PD a 100 W alla porta USB-C o Thunderbolt 3™ del computer laptop. Inoltre, offre la ricarica avanzata tramite USB Power Delivery 3.0 e un cavo host extra lungo integrato (30 cm) per un collegamento a lungo raggio e una maggiore flessibilità di configurazione.

Questa docking station portatile consente di collegare un computer laptop a un monitor HDMI 4K a 60 Hz (4096 x 2160p) per creare una potente workstation. Permette di collegare anche un monitor UltraWide.

L'hub USB-C a USB 3.1 Gen 1 offre tre porte USB-A per collegare i dispositivi USB di generazione precedente, oltre a una porta USB-C per il pass-through Power Delivery.

Con il supporto della tecnologia USB Power Delivery 3.0 (fino a 100W), la mini docking station USB Type-C consente di alimentare e ricaricare il computer laptop e al tempo stesso di alimentare le periferiche, se collegato a un adattatore di alimentazione USB-C. La tecnologia Power Delivery 3.0 offre la funzionalità Fast Role Swap per evitare interruzioni dei dati USB quando si passa da una fonte di alimentazione all'altra (dall'adattatore di alimentazione USB-C all'alimentazione via bus).

Nota: per garantire la piena funzionalità dell'adattatore, la porta USB-C del computer laptop deve supportare la tecnologia USB Power Delivery.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

### Caratteristiche

- **ADATTATORE MULTIPORTA 5 IN 1:** adattatore multiporta USB-C compatto con uscita video HDMI 2.0b (HDR10) 4K 60Hz con tecnologia DP 1.4 Alt-Mode (4K 30Hz con DP 1.2); hub USB a 4 porte 5 Gbps: 3x USB-A con 1 porta di ricarica BC 1.2, 1 porta USB-C (PD 100W)
- **CAVO EXTRA LUNGO:** mini docking station USB-C a HDMI con cavo integrato di 30 per ridurre la sollecitazione su porte/connettori di dispositivi 2 in 1 come Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite x2 e computer portatili posizionati su supporti per laptop
- **PORTABLE E COMPATTO:** L'adattatore multiporta USB Type-C all-in-one è realizzato in alluminio resistente e progettato per un facile trasporto in una borsa per laptop per gli spostamenti tra ufficio, home office, spazi di lavoro condivisi e viaggi di lavoro
- **PRESTAZIONI AFFIDABILI:** alimentato tramite bus USB o mediante adattatore di alimentazione USB-C esterno; pass-through PD 3.0 a 100 W di cui 12 W riservati all'adattatore per evitare sfarfallio video, interruzioni etc; fino a 88W per la ricarica del laptop
- **AMPIA COMPATIBILITÀ:** compatibile con Ultrabook e Chromebook con tecnologia USB-C, laptop Thunderbolt 3 come HP, Dell, Lenovo, MacBook (processore Intel/chip M1), Surface Laptop 4; la mini dock USB-C funziona con Windows, macOS, iPadOS, Android e Chrome OS
- **4K 60HZ CON DP 1.4 ALT-MODE:** supporta risoluzioni 4K 60 Hz sui dispositivi che supportano DP 1.4 Alt-Mode (processore minimo Intel di 11a generazione); Con DP 1.2 Alt-Mode la risoluzione massima è 4K 30 Hz; compatibile con i monitor UltraWide (3440x1440)

### Hardware

Norme di garanzia      3 Years

Supporto di 4K      Sì

Porta(e) di ricarica rapida	No
Display supportati	1
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1
Tipo bus	USB-C
Standard del settore	USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
ID chipset	Parade Technologies - PS176
	VIA Tech - VL102
	VIA Tech - VL817
<hr/>	
Prestazioni	
Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.1) Gen 1
Risoluzioni digitali massime	4K a 60 Hz (sugli host che supportano DP 1.4), 4K a 30 Hz (sugli host che supportano DP 1.2)
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
<hr/>	
Connettore/i	
Tipo/i connettori	1 - HDMI (19 pin)  3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)  1 - Solo USB Power Delivery USB Tipo-C (24 pin)
Connettori host	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)
<hr/>	
Software	
Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.9 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1 Chrome OS™
<hr/>	
Alimentazione	
Fonte di Alimentazione	Alimentato via bus e Adattatore di Alimentazione Host USB-C
Power Delivery	100W

Tensione di uscita      5 DC

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to +45
Temperatura di conservazione	-10 to +70
Umidità	10%-90% di umidità relativa

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Black & Gray
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	11.8 in [30 cm]
Lunghezza prodotto	1.3 in [3.4 cm]
Larghezza prodotto	5.9 in [15.0 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
Peso prodotto	2.2 oz [61.0 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.6 in [14.3 cm]
Larghezza del Pacco	6.8 in [17.2 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.2 oz [118.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore Multiporta USB-C 1 - Documentazione del Prodotto
--------------------------	--

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty

3 Anni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

