

DisplayPort till HDMI-videoadapter

Produkt ID: DP2HDMI2



StarTech.coms DP2HDMI2 DisplayPort® till HDMI®-adapter låter dig ansluta en skärm eller projektor med HDMI till en DisplayPort-utdataport från en dator (stationär eller bärbar) och slippa kostnaden av att uppgradera skärmen för kompatibilitet med DisplayPort.

Adaptern stöder skärmapplösningar på upp till 1920x1200 och låter dig utnyttja HDMI-videokvalitet till fullo.

DP2HDMI2 är en passiv kabeladapter som kräver en DP++-port (DisplayPort++), vilket betyder att även DVI och HDMI-signaler kan passera genom porten.

Adaptern tillåter genomströmning av audio om det stöds av videokällan. Se videokällans manual för att se om det stöds.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Den är perfekt för digitala underhållningscentra, hemmakontor, konferensrum för företag och visningar på mässor
- Behåll din befintliga HDMI®-skärm och använd den med din nya DisplayPort®-enhet

- HDMI-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm

Funktioner

- DisplayPort® kontakt som går att låsa garanterar en säker anslutning
- Kabeln är enkel att använda och kräver ingen programvara
- Stödjer PC-bildupplösningar på upp till 1920 x 1200 och bildupplösning på HDTV är upp till 1080p
- LATCHING DISPLAYPORT CONNECTOR: DP to HDMI adapter dongle has latching DP connector to prevent accidental disconnection from the host DP port | Tested with HDMI cables at extended lengths up to 35ft
- EASY TO USE: With no software or drivers required, the DisplayPort to HDMI video adapter is OS independent; DP male to HDMI female

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
AV-ingång	DisplayPort - 1.2
AV-utgång	HDMI
Audio	Ja
Chipset-ID	NXP Semiconductors PTN3361B

Prestanda

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Maximal digital upplösning	1920x1200 / 1080p
Audio-specifikationer	5.1 surroundljud
Medeltid mellan fel (MTBF)	93 353 timmar

Kontakt(er)

Connector A	1 - DisplayPort (20-stifts)
-------------	-----------------------------

Connector B 1 - HDMI (19-stifts)

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav DP++ port (DisplayPort ++) krävs på videokort eller videokälla (genomströmning av DVI och HDMI måste stödas)

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet 10%-85%RH

Utseende

Färg Svart
Kabellängd 8.3 in [210 mm]
Produktlängd 10.4 in [26.5 cm]
Produktbredd 1.0 in [2.5 cm]
Produkthöjd 0.6 in [1.4 cm]
Produktvikt 1.1 oz [32.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1
Paketets längd 4.5 in [11.5 cm]
Paketets bredd 7.8 in [19.8 cm]
Paketets höjd 0.8 in [2.1 cm]
Fraktvikt (förpackning) 1.9 oz [54.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - DisplayPort till HDMI-konverterare

Warranty Information

Warranty 3 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.