

Adattatore multiporta USB C - Da USB-C a 4K HDMI, 100W Power Delivery
Pass-through, slot SD/MicroSD, Hub USB 3.0 a 3 porte - USB Type-C Mini Dock - Cavo integrato da 30cm

ID prodotto: DKT30CHSDPD



Grazie a questo adattatore multiporta USB-C con tecnologia HDMI®, i computer laptop MacBook Pro, Dell XPS o di altro tipo dotati di tecnologia USB-C™ possono essere trasformati in una workstation in qualunque luogo. L'adattatore multiporta USB Type-C fornisce un'uscita video HDMI 4K, due porte USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbps) e una porta USB Type-C™ (alimentazione/dati), il tutto attraverso un singolo collegamento alla porta USB-C o Thunderbolt 3™ del computer laptop. Inoltre, offre la ricarica avanzata tramite USB Power Delivery 3.0 e un cavo host extra lungo integrato (30 cm) per un collegamento a più lungo raggio e una maggiore flessibilità.

Questa docking station portatile consente di collegare un computer laptop a un monitor HDMI 4K a 30 Hz (3840 x 2160p) per creare una potente workstation. Permette di collegare anche un monitor UltraWide.


L'hub USB-C a USB 3.2 Gen 1 è dotato di due porte USB-A e di una porta USB-C (condivisa per alimentazione/dati) che permettono di collegare sia i dispositivi USB più recenti sia quelli di generazione precedente.

Accesso semplificato ai contenuti multimediali: questo adattatore multiporta permette di accedere direttamente alle schede di memoria SD, SDHC™ e SDXC™ o alle schede microSD (uSD).

Con il supporto della tecnologia USB Power Delivery 3.0 (fino a 100 W), l'adattatore multiporta USB Type-C consente di alimentare e ricaricare il computer laptop e al tempo stesso di alimentare le periferiche, se collegato a un adattatore di alimentazione USB-C. Power Delivery 3.0 offre la funzionalità Fast Role Swap per evitare interruzioni dei dati USB quando si passa da una fonte di alimentazione all'altra (dall'adattatore di alimentazione USB-C all'alimentazione bus).

Nota: per garantire la funzionalità completa dell'adattatore, la porta USB-C del computer laptop deve supportare la tecnologia USB Power Delivery.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **ADATTATORE MULTIPORTA 6 IN 1:** adattatore USB-C con uscita video HDMI 4K 30 Hz, 2 porte USB-A (USB 3.1 Gen 1 da 5 Gbps e ricarica BC 1.2), 1 porta USB-C (dati + Power Delivery 3.0 a 100 W), lettore per schede MicroSD e SD; funziona con monitor UltraWide
- **CAVO EXTRA LUNGO:** mini docking station USB-C con cavo integrato da 30 cm per coprire un raggio maggiore e ridurre la tensione su porte/connettori di dispositivi 2-in-1 come Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite x2 e computer laptop posizionati su alzate
- **PRESTAZIONI AFFIDABILI:** alimentato tramite bus USB o mediante adattatore di alimentazione USB-C esterno; pass-through PD 3.0 a 100 W di cui 12 W riservati all'adattatore per evitare sfarfallio video, interruzioni etc; fino a 88W per la ricarica del laptop
- **AMPIA COMPATIBILITÀ:** compatibile con laptop, Ultrabook e Chromebook con tecnologia USB-C, nonché laptop Thunderbolt 3 di marche come HP, Dell, Lenovo, MacBook (processore Intel e chip M1) e Surface; funziona con Windows, macOS, iPadOS, Android e Chrome OS
- **PORTATILE E COMPATTO:** grazie al suo design, l'adattatore multiporta USB Type-C può essere trasportato in una borsa per computer laptop ed è quindi una soluzione pratica per gli spostamenti tra ufficio, home office, aree di lavoro condivise e per i viaggi

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì

Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Display supportati	1
Porte	6
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1
Tipo bus	USB-C
Pass-through USB	Sì
ID chipset	Fresco Logic - FL7102
	Parade - PS176
	Fresco Logic - FL5001
	ALCORMICR - AU84612

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Risoluzioni digitali massime	4K 30Hz
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Tipo memoria multimediale	SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale) microSD (Micro Secure Digital)

Connettore/i

Porte esterne	1 - HDMI 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps) 1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, carica rapida) 1 - Slot SD/MMC 1 - MicroSD
---------------	---

Connettori host	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)
<hr/>	
Software	
Compatibilità con sistemi operativi	macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11.0)
	macOS Monterey (12.0)
	macOS Ventura (13.0)
	macOS Sonoma (14.0)
	macOS Tahoe (26.1)
	Windows 8, Windows 10, Windows 11, Windows 11 ARM, Chrome OS, iPadOS, Android,
<hr/>	
Note/requisiti speciali	
Requisiti di sistema e cavi	Laptop host con una porta USB-C disponibile (per assicurare la piena funzionalità, la porta USB-C del laptop deve supportare DP Alt Mode).
<hr/>	
Alimentazione	
Fonte di Alimentazione	Alimentato via bus e Adattatore di Alimentazione Host USB-C
Power Delivery	100W
Tensione di uscita	5 DC
Consumo energetico	12W
<hr/>	
Ambientale	
Temperatura d'esercizio	0 to +70
Temperatura di conservazione	-10 to +55
Umidità	Da 5% a 90% RH (senza condensa)
<hr/>	
Caratteristiche fisiche	
Colore	Grigio Siderale
Lunghezza del cavo	11.8 in [30 cm]
Lunghezza prodotto	3.7 in [9.5 cm]

Larghezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Peso prodotto	2.5 oz [70.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.8 in [17.2 cm]
Larghezza del Pacco	5.6 in [14.3 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.2 oz [118.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore multiporta USB Type-C 1 - Documentazione del Prodotto
-----------------------------	---

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

