

USB-C Multiport Adapter - USB-C Travel Dock met 4K HDMI of 1080p VGA - 3x USB 3.0 Hub, SD, GbE, Audio, 100W PD Pass-Through - Mini Docking Station voor Laptop/Tablet

Productcode: DKT30CHVAUSP



Deze USB-C multiport adapter verandert uw MacBook Pro, USB-C laptop, Chromebook of Android (Samsung Galaxy S8, Note 9 en hoger) apparaat in een werkstation, overal waar u heen gaat. Een USB Type C adapter, ideaal voor reizen, die uitgerust is met alles wat u nodig heeft, van de essentiële HDMI of VGA video-outputs en USB-poorten tot aan een SD-kaartlezer en 100W PD inclusief PD passthrough. Allemaal via één extra lange (30 cm) Thunderbolt 3 of USB-C bevestigde hostkabel, die meer flexibiliteit biedt voor moeilijker te bereiken laptop- en tabletaansluitingen.

Deze USB-C multiport adapter heeft zowel een HDMI- als een VGA-poort, zodat u beschikt over twee eenvoudige video-outputs voor uw presentaties in vergaderruimtes of uw werkopstelling, inclusief ondersteuning voor een ultrabreed beeldscherm.

Met ondersteuning voor USB PD 3.0 (tot 100W), kunt u met de USB Type C multiport adapter uw laptop voeden en opladen en uw randapparaten voeden, wanneer u aangesloten bent op een USB-C voedingsadapter. De USB-C hub is voorzien van PD passthrough zodat u de eigen lader van uw laptop kunt gebruiken voor het voeden van de hub (vereist 15W) en tegelijkertijd uw laptop kunt voeden of opladen.

De USB-C naar USB 3.0 hub biedt u één USB-C poort (voeding en data) en twee USB-A poorten waarop u uw nieuwste en oudere USB apparaten kunt aansluiten.

Krijg eenvoudig toegang tot uw multimedia content, audio en netwerk. De multiport adapter biedt direct toegang tot uw:

- SD, SDHC™ en SDXC™ geheugenkaarten of microSD kaarten via de SD kaartsleuf
- Audio content via koptelefoons of microfoon via de 3,5 mm 4-standen audiopoort
- Ethernet netwerk via de GbE poort via een vaste verbinding

De StarTech.com Connectivity Tools zijn ontwikkeld om de prestaties en veiligheid te verbeteren en zijn het enige softwarepakket op de markt dat werkt met een breed scala aan IT-connectiviteitsaccessoires. De software suite omvat:

Advanced Windows Layout Utility: voor het instellen en opslaan van aangepaste vensterindelingen.


MAC Address Pass-Through Utility: om de beveiliging van uw netwerk te verhogen

USB Event Monitoring Utility: voor het monitoren en loggen van aangesloten USB-apparaten

Wi-Fi Auto Switch Utility: om gebruikers snel toegang te geven tot hogere netwerksnelheden via bekabeld LAN

Voor meer informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools te downloaden, kunt u terecht op: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Creëer een bekend en productief werkstation in een handomdraai, waar u ook heen reist
- Creatieve professionals kunnen de geïntegreerde kaartlezer gebruiken voor toegang tot multimedia

Eigenschappen

- **8-IN-1 MULTIPOINT ADAPTER:** Deze USB-C multiport dock vervangt meerdere adapters en beschikt over 4K 30Hz HDMI of 1080p VGA, 5 Gbps USB (2x USB-A, USB-C), SD-sleuf, gigabit Ethernet, en headset/mic audio jack
- **100W POWER DELIVERY 3.0:** Gebruik de USB-C voedingsadapter van uw laptop voor het voeden van de USB type-c travel dock hub (15W) en gebruik de resterende 85W vermogen voor het voeden en opladen van uw laptop

- **EXTRA LANGE KABEL:** De 30 cm kabel van dit usb-c mini dock biedt extra reikwijdte om de druk op de poort en connector te verminderen bij 2-in-1 apparaten zoals Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite & laptops op verhoogde standaarden
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Deze compacte USB-C docking station is compatibel met USB-C & Thunderbolt 3 laptops, tablets of smartphones en werkt met HP, Lenovo, Dell, MacBook, Chromebook & Samsung Galaxy
- **BREDE OS ONDERSTEUNING:** Met automatische installatie van stuurprogramma's ondersteunt deze alles-in-1 USB-C multiport adapter alle belangrijke besturingssystemen, waaronder Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS en Android
- **CONNECTIVITY TOOLS:** de bij dit apparaat geleverde tools verbeteren de prestatie en beveiliging, waaronder de hulpprogramma's MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	1
Poorten	7
Audio	Ja
Bus type	USB 3.2 Gen 1
Poorttype	Kabeladapters
Chipsetcode	VIA Labs - VL102
	VIA Labs - VL163
	VIA Labs - VL817
	Genesys Logic - GL823K
	ITE Tech - IT6564
	Realtek - RTL8153B
	Cmedia - HS100-B

Prestaties

Maximale kabellengte	11.8 in [30 cm]
Maximale analoge resoluties	1920 x 1200 @ 60Hz (VGA)
Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 bij 30Hz, 4096 x 2160 bij 24Hz, 3440 x 1440 bij 60Hz (HDMI)
Audiospecificaties	3,5 mm audio
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Algemene specificaties	Gereserveerd vermogen: 15 W
MTBF	372.518 uur

Connector(en)

Externe poorten	1 - HDMI
	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	1 - RJ-45
	2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - SD Slot
	1 - 3,5 mm audio
	1 - USB 3.2 Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, Gen 1, 5 Gbps)
Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Besturingssystemen	macOS Sonoma (14.0)
	macOS Ventura (13.0)
	macOs Monterey (12.0) macOs Big Sur (11.0) macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14), macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), Mac OS X El Capitan (10.11), iOS, Windows 11, Windows 11 ARM, Windows 10, , Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Chrome OS, Android

Voeding	Voedingsbron	Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
	Power Delivery	100W
	Laptop Charging via Power Delivery	
	Uitgangsspanning	5 DC
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0 to 45°C
	Opslagtemperatuur	-10 to 82°C
	Vochtigheid	5%~90%
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart & space grijs
	Type behuizing	Aluminium en kunststof
	Kabellengte	11.8 in [30 cm]
	Lengte product	4.6 in [11.6 cm]
	Breedte product	2.4 in [6.1 cm]
	Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
	Gewicht product	4.4 oz [125.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	5.7 in [14.6 cm]
	Package Width	6.8 in [17.2 cm]
	Package Height	1.3 in [3.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	6.6 oz [186.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - USB-C docking station

1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.