

DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter - 1920x1200

Produkt-ID: DP2HDMIADAP



Der DisplayPort®-auf-HDMI®-Adapter DP2HDMIADAP bietet einen DisplayPort-Stecker und eine HDMI-Buchse. So können Sie ein vorhandenes (HDMI-)Display weiterhin auch mit einer DisplayPort-Videokarte/-quelle nutzen.

Diese kostengünstige Lösung unterstützt Displayauflösungen von bis zu 1920x1200 (Computer)/1080p (HDTV), erhält die unglaubliche grafische Leistung von DisplayPort und spart gleichzeitig die Kosten für eine Aufrüstung des HDMI-fähigen Displays auf ein Display mit integrierter DisplayPort-Unterstützung.

DP2HDMIADAP ist ein passives Adapterkabel, das einen DP++ Anschluss (DisplayPort++) erfordert. Das bedeutet, dass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können.

Dieser Adapter ermöglicht Audio-Passthrough, wenn dies von der Videoquelle unterstützt wird. Informationen zur Unterstützung finden Sie im Handbuch der Videoquelle.

Ausgestattet mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Der DisplayPort® auf HDMI®-Adapter ermöglicht eine einfache und problemlose Verbindung an jeden HDMI-Monitor.

Merkmale

- Einfach zu verwendender Adapter, keine Software notwendig.
- Unterstützt PC-Auflösungen von bis zu 1920x1200 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p.
- **SMALL FORM FACTOR:** With no attached cable and compact design, the adapter connects directly to your HDMI cable for a clean look | Use to connect primary monitor or projector or add a secondary display | Perfect for travel and easily fits into a bag pocket
- **STABLE CONNECTION:** DP to HDMI adapter features a non-latching DP connector that is easy to disconnect from a hard to reach source | Tested with HDMI cables at extended lengths up to 35ft
- **EASY TO USE:** With no software or drivers required, the DisplayPort to HDMI video adapter is OS independent; DP male to HDMI female

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Active or Passive Adapter Passiv

AV-Eingang DisplayPort - 1.2

AV-Ausgang HDMI

Audio Ja

Leistung

Maximum Cable Distance To Display 49.9 ft [15.2 m]

Max. Digitalauflösungen 1920x1200 / 1080p

Audiospezifikationen 5.1 Surround Sound

Steckverbinder

Steckverbinder A DisplayPort (20-polig)

Steckverbinder B HDMI (19-polig)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen DP+++-Port (DisplayPort +++) auf Videokarte oder Videoquelle erforderlich (DVI- und HDMI-Passthrough)



muss unterstützt werden)

Umwelt

Betriebstemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	65 % ± 10 % RH

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Produktlänge	2.2 in [55 mm]
Produktbreite	0.7 in [18 mm]
Produkthöhe	0.4 in [9 mm]
Produktgewicht	0.6 oz [16 g]

Verpackungsinform
ationen

Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	3.5 in [90 mm]
Package Height	0.4 in [11 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.6 oz [18 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	DisplayPort-auf-HDMI-Adapter
--------------------	------------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

