

USB-C Multiport Adapter - USB Type-C Travel Dock met 4K HDMI of 1080p VGA, 95W PD Pass-Through, 1x USB-A, Gigabit Ethernet - USB-C Mini Docking Station Video Converter

Productcode: DKT30CHVGPD



Maximaliseer uw productiviteit tijdens zakenreizen. Deze USB-C multiport adapter met HDMI en VGA fungeert als vier adapters in één, omdat u de beschikking hebt over flexibele video-output, een USB 3.0 poort en gigabit Ethernet poort, een geïntegreerde kabel, plus krachtige voeding en opladen.

Omdat de meeste besturingssystemen zijn voorzien van plug & play installatie, heeft de USB-C adapter geen extra stuurprogramma's of software nodig. Het is het perfecte accessoire voor Macbook, Dell XPS, Chromebook of andere USB-C laptops.

Met de USB-C naar HDMI en VGA adapter bent u altijd voorbereid op zakenreizen. Verleng het scherm van uw laptop door aansluiting op een 4K HDMI (4096 x 2160 of 3840 x 2160 resolutie) of VGA (1920 x 1200) scherm of projector, om presentaties te geven of een werkplek te creëren.

Met ondersteuning van 95 W Power Delivery 3.0 (PD 3.0), biedt de USB Type-C multiport adapter tot 85 W vermogen voor het opladen van uw laptop, en voedt uw randapparaten indien aangesloten op een USB-C voedingsadapter. PD 3.0 omvat Fast Role Swap om USB-dataverstoring te voorkomen wanneer u de stekker eruit trekt om naar een andere voedingsbron over te schakelen (USB-C voedingsadapter naar busvoeding).

Met meerdere poorten en een gemakkelijk toegankelijke, geïntegreerde kabel is de USB-C all-in-one adapter een ideaal reisdock. Bovendien beschikt de adapter over busvoeding voor eenvoudige mobiliteit.

Met de USB-C adapter kunt u een flash drive, muis of andere apparaat via de Type-A poort aansluiten. Voeg vaste netwerkverbinding toe met de GbE poort.

De StarTech.com Connectivity Tools zijn ontwikkeld om de prestaties en veiligheid te verbeteren en zijn het enige softwarepakket op de markt dat werkt met een breed scala aan

IT-connectiviteitsaccessoires. De software suite omvat:

Advanced Windows Layout Utility: voor het instellen en opslaan van aangepaste vensterindelingen.


MAC Address Pass-Through Utility: om de beveiliging van uw netwerk te verhogen

USB Event Monitoring Utility: voor het monitoren en loggen van aangesloten USB-apparaten

Wi-Fi Auto Switch Utility: om gebruikers snel toegang te geven tot hogere netwerksnelheden via bekabeld LAN

Voor meer informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools te downloaden, kunt u terecht op: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Geef presentaties in vergaderruimtes of klaslokalen, door aansluiting op een HDMI of VGA scherm
- Ideaal laptop accessoire voor mobiele medewerkers, inclusief het opladen van laptops
- Handige reisdock wanneer u in uw hotelkamer werkt
- Zeer geschikt voor kleine, tijdelijke of flex werkplekken

Eigenschappen

- ALL-IN-1 MULTIPOINT ADAPTER: USB-C naar 4K 30Hz HDMI of VGA videoadapter, USB-A 5 Gbps, GbE, 95W Power Delivery 3.0 passthrough; 10W voor de hub & 85W vermogen voor TB3/USB-C laptops/tablets/smartphones
- PREMIUM TRAVEL DOCK: Dit draagbare USB-C multiport docking station is compact, gemaakt van duurzaam aluminium en beschikt over een geïntegreerde kabel die magnetisch vastklikt en netjes

wordt weggewerkt | Sluit mooi aan bij uw Macbook of Ultrabook

- **TB3 & USB-C COMPATIBEL:** Ontworpen voor Thunderbolt 3 & USB-C laptops, tablets of smartphones zoals MacBook Pro, HP EliteBook, Dell XPS, Lenovo, Ultrabooks, Chromebooks, Google Pixel & Samsung Galaxy
- **BREDE OS COMPATIBILITEIT:** Deze USB 3.1 Gen 1 Type-C videoadapter met gigabit Ethernet is compatibel met meerdere besturingssystemen zoals Windows, macOS, Chrome OS en Android
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE EN CONFIGURATIE:** Met automatische installatie van stuurprogramma's en geïntegreerde hostkabel is dit mobiele mini dock met busvoeding direct klaar voor gebruik | een eenvoudige plug & play installatie in een thuishkantoor of onderweg
- **CONNECTIVITY TOOLS:** Provided with this device, the application improves performance and security, featuring MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch utilities

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	1
Bus type	USB-C
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode	VIA/VLI - VL102 Realtek - RTS5411 Parade Technologies - PS8338B Parade Technologies - PS176 ITE Tech - IT6516 Realtek - RTL8153

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) <br / >2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
-----------------------------	--

Maximale analoge resoluties	1920 x 1200p @ 60Hz (VGA)
Maximale digitale resoluties	4096 x 2160p bij 24 Hz of 3840 x 2160p bij 30 Hz (HDMI)
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja
Connector(en)	
Type connector(en)	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - HDMI (19-polig) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) 1 - RJ-45 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - USB Type-C (24 pin) Enkel USB Power Delivery
Software	
Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.11 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Chrome OS™
Speciale opmerkingen / vereisten	
Systeem- en kabelvereisten	Host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C poort van uw laptop DP Alt Mode ondersteunen).
Notitie	Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg ervoor dat de USB-C poort van uw laptop DP Alt Mode ondersteunt. Slechts één video-uitgangspoort kan tegelijkertijd worden gebruikt (HDMI of VGA). Als twee

beeldschermen zijn aangesloten, heeft de HDMI-poort prioriteit.

Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor 4K x 2K resolutie (4K is ook bekend als 4K x 2K).

USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.

Voor uw laptop kunnen specifieke oplaadeisen gelden. Deze USB-C multiport adapter ondersteunt USB Power Delivery 3.0, tot 95 W. Als u de USB-C voedingsadapter van uw laptop gebruikt, voedt de multiport adapter zowel de adapter (met aangesloten randapparatuur) als uw laptop - met tot 85 W beschikbaar voor het opladen van uw laptop. Raadpleeg de fabrikant van uw laptop voor meer informatie over de oplaadvereisten voor uw laptop.

Door ondersteuning van USB Power Delivery 3.0 ondersteunt de multiport adapter Fast Role Swap, dat verstoring van USB-data voorkomt wanneer u de stekker eruit trekt om naar een andere voedingsbron over te schakelen (USB-C voedingsadapter naar busvoeding).

Voeding

Voedingsbron	Gevoed via USB
Power Delivery	95W
Laptop Charging via Power Delivery	85W
Uitgangsspanning	5 DC
Vermogensopname	10W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Vochtigheid	0~95% RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & space grijs
Type behuizing	Aluminium

Kabellengte	3.3 in [85 mm]
Lengte product	4.3 in [11.0 cm]
Breedte product	2.4 in [6.0 cm]
Hoogte product	0.7 in [1.8 cm]
Gewicht product	9.0 oz [254.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.9 oz [166.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - multiport adapter
	1 - Quick-Start Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.