

Adaptador Multipuertos USB-C - Docking Station USB Tipo C a HDMI 4K30 o VGA 1080p
- Replicador de Puertos USBC PD de 100W - Hub USB de 3 Puertos - Red - con Cable Incorporado de 30cm

ID del Producto: DKT30CHVPD2



Este adaptador multipuerto USB-C convierte su MacBook Pro, USB-C™ portátil, Chromebook o dispositivo Android (Samsung Galaxy S8, Note 9 y superiores) en una estación de trabajo, allá donde vaya. Un adaptador USB Tipo-C, ideal para viajar, cuenta con todo, desde las imprescindibles salidas de vídeo HDMI o VGA, puertos USB, y PD de 100W, incluyendo el paso de PD, y Ethernet Gigabit. Todo ello a través de un único cable anfitrión de longitud extendida de 30 cm, Thunderbolt 3 o USB-C conectado, que proporciona más flexibilidad para las conexiones de portátiles y tabletas de más difícil acceso.

Para garantizar la plena funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C de su portátil debe ser compatible con USB Power Delivery y DP Alt Mode.

Este adaptador multipuerto USB-C cuenta con un puerto HDMI y otro VGA que le proporcionan dos opciones de salida de vídeo individuales para sus presentaciones en la sala de juntas o la configuración de su estación de trabajo, incluyendo la compatibilidad con un monitor ultra ancho.

Con soporte para PD 3.0 por USB (hasta 100W), el adaptador multipuerto USB Tipo-C le permite alimentar y cargar su portátil, y alimentar sus periféricos cuando se conecta a un adaptador de corriente USB-C. El concentrador USB-C cuenta con PD passthrough para que pueda utilizar el mismo cargador de su portátil para alimentar el concentrador (requiere 12W) y alimentar o cargar su portátil simultáneamente.

El hub USB-C a USB 3.0 le ofrece un puerto USB-C (alimentación y datos) y dos puertos USB-A para conectar sus dispositivos USB más recientes y de legado; incluye un puerto Ethernet gigabit para una conexión LAN directa.

Desarrollada para mejorar el rendimiento y la seguridad, la aplicación Connectivity Tools es el único paquete de software del mercado que funciona con una amplia gama de accesorios de conectividad

informática. El conjunto de software incluye:

Utilidad de Configuración Avanzada de Windows: Para configurar y guardar configuraciones de Windows personalizadas.

Utilidad de Paso de Direcciones MAC: Para mejorar la seguridad de la red.

Utilidad de Monitorización de Eventos USB: Para rastrear y registrar los dispositivos USB conectados

Utilidad de Comutación Automática Wi-Fi: Permite a los usuarios acceder rápidamente a velocidades de red más rápidas a través de la LAN por cable.

Para más información y para descargar la aplicación de Herramientas de Conectividad, visite:
www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- ADAPTADOR MULTIPUERTO 6 EN 1: Mini base de conexión USB-C, con salidas de vídeo HDMI 4K 30Hz o VGA 1080p, 2 puertos USB-A (USB 3.1 Gen 1 5Gbps) con 1 BC 1.2 de carga, 1 USB-C (100W PD 3.0 o 5Gbps de datos), Ethernet Gigabit. Compatible con 3440x1440
- CABLE EXTRA LARGO: Adaptador multipuerto USB C con cable integrado de 30cm para alcanzar más fácilmente el puerto en el caso de dispositivos 2 en 1, como Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite x2 u ordenadores portátiles colocados en soportes elevadores
- RENDIMIENTO FIABLE: Alimentado por el bus USB o a través de un adaptador de corriente USB-C externo. PD 3.0 de 100W con 15W reservados para el adaptador, para evitar caídas de dispositivos o exceso de consumo. Hasta 85 W para la carga de portátiles
- AMPLIA COMPATIBILIDAD: Compatible con portátiles, ultrabooks y Chromebooks USB-C, así como

portátiles Thunderbolt 3 HP, Dell, Lenovo, MacBooks (procesador Intel y chip M1/M2), y Surface. Funciona con Windows, macOS, iPadOS, Android y Chrome OS

- **PORÁTIL Y COMPACTO:** Adaptador portátil multipuerto USB Type-C, fabricado en aluminio y diseñado para llevarlo fácilmente cuando se desplace entre la oficina de la empresa y la oficina en casa, en espacios compartidos de trabajo o en viajes
- **HERRAMIENTAS DE CONECTIVIDAD:** La aplicación suministrada mejora el rendimiento y la seguridad, y cuenta con las utilidades Cambiador de direcciones MAC, Supervisión de Eventos USB, Configuración de Windows y Comutación automática de Wi-Fi

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Conexión anfitrión USB-C	Sí
Compatibilidad con 4K	Sí
Puerto(s) de carga rápida	Sí
Pantallas compatibles	1
Cantidad de Puertos	6
Interfaz	USB 3.2 Gen 1
Tipo de Bus	USB-C
USB 3.0 Pass Through	Sí
ID del Conjunto de Chips	AG6320 FL5001 FL7102 RTL8153

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	3840x2160 (4K 30Hz)
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Conektor(es)

Puertos Internos	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Carga Rápida) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps) 1 - Ethernet Gigabit 1 - HDMI 1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub)
Conectores del Host	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilidad OS	Windows® 8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.10 a 10.15, 11, 12, 13, 14, 15, 26 Ubuntu 18.04, 20.04, Chrome OS™, Android 9.0, iPadOS
-------------------	---

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad, el puerto USB-C del ordenador portátil debe ser compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
-------------------------------------	---

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Power Delivery	100W
Tensión de Salida	5 DC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to +45
Temperatura de Almacenamiento	-10 to +70
Humedad	HR de 10% a 85%

Características

Físicas

Color	Black & Gray
Longitud del Cable	11.8 in [30 cm]
Longitud del Producto	2.0 in [5.2 cm]
Ancho del Producto	3.7 in [9.5 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Peso del Producto	3.9 oz [110.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
Ancho de la Caja	6.8 in [17.3 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.2 oz [146.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador Multipuertos USB-C 1 - Guía Rápida de Inicio
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

