Adattatore multiporta USB-C - Dock da viaggio USB-C a HDMI 4K o VGA 1080p - Gigabit Ethernet, 5 Gbps USB-A 3.0 - Adattatore AV digitale USB tipo C - Computer portatili USB Type-C / Thunderbolt 3 - Bianco

ID prodotto: DKT30CHVW

Connettività estesa dei computer laptop con tecnologia USB-C™. Questo adattatore USB-C multiporta consente di trasformare il computer laptop in una potente workstation, praticamente in ogni luogo, eliminando la seccatura di portare con sé e collegare diversi adattatori. Questo adattatore 4-in-1 consente di aggiungere uscita video HDMI® Ultra HD 4K o VGA, una porta USB 3.0 Type-A e una porta Gigabit Ethernet tramite la porta USB-C del computer laptop.

È l'accessorio da viaggio ideale per il MacBook Pro, Chromebook™, Dell XPS o un altro computer laptop con tecnologia USB Type-C™ e fornisce le uscite video più comuni oltre ad altre opzioni essenziali per le porte. Ha un design elegante con finiture in bianco e argento per abbinarsi perfettamente al computer laptop in uso ed è compatibile con la porta Thunderbolt™ 3.

L'adattatore multiporta espande la connettività dei computer laptop con numero limitato di porte, consentendo di collegare più dispositivi contemporaneamente. Abbinato al display del computer laptop, questo versatile adattatore multiporta USB-C consente di creare facilmente una potente workstation.

L'adattatore multiporta USB-C dispone di porte HDMI (con audio) e VGA, in modo da poter collegare facilmente un monitor HDMI 4K o un monitor VGA a definizione standard. È possibile collegare un monitor ad alta risoluzione per tenere presentazioni coinvolgenti in sale riunioni, classi e sale conferenze. Quando si viaggia, è possibile utilizzare un televisore dotato di porta HDMI in una stanza d'hotel come display esterno. L'uscita video VGA consente di collegare facilmente sistemi di proiezione o monitor VGA di precedente generazione quando serve.

La porta Gigabit Ethernet garantisce un affidabile accesso alla rete cablata, ideale per ambienti con accesso Wi-Fi limitato.

Questo adattatore multiporta compatto è alimentato tramite USB, così non è necessario portare con sé

un adattatore di alimentazione separato. Fornisce uscita video HDMI e VGA, assicurando la flessibilità di adattarsi a configurazioni della sala riunioni più e meno recenti secondo le necessità. L'adattatore dispone inoltre di un cavo USB-C integrato che fornisce connettività di rete, oltre a una porta USB Type-A per la massima versatilità durante gli spostamenti.

Il prodotto DKT30CHVW è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota:

Per i sistemi host MacBook che utilizzano macOS 10.12, è richiesta la versione 10.12.6 o successiva per supportare questo prodotto.

• il laptop host dotato di USB-C deve supportare i video (DP Alt Mode) per funzionare con questo adattatore. L'adattatore non supporta la fornitura di alimentazione tramite USB.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• L'adattatore portatile, in bianco e argento, è l'accessorio perfetto per il MacBook Pro, Chromebook o un altro computer laptop con tecnologia USB-C, e offre video 4K, VGA, GbE e una porta USB 3.0 Type-A.

• Consente il collegamento del laptop al proiettore e la visualizzazione di contenuti multimediali nell'ambiente domestico o di presentazioni coinvolgenti nelle sale riunioni e in aula

• Consente l'utilizzo di un televisore dotato di porta HDMI in una camera d'hotel, come display esterno quando si è in viaggio

• Adattatore compatto integrabile in spazi di lavoro ridotti in contesti di ufficio e home office

Caratteristiche

• DOCK PORTATILE 4-IN-1: adattatore multiporta da USB-C a display video HDMI 4K a 30 Hz o VGA 1080p per un singolo monitor, porta USB-A (USB 3.1 Gen 1 a 5 Gbps) e GbE per laptop, tablet e smartphone USB-C

• AMPIA COMPATIBILITÀ CON I DISPOSITIVI: questa dock da viaggio USB-C è compatibile con dispositivi USB-C e Thunderbolt 3 (TB3) come HP Spectre ed EliteBook, Dell XPS, Lenovo Yoga, MacBook Pro e MacBook Air, Chromebook

• AMPIA COMPATIBILITÀ CON I SISTEMI OPERATIVI: l'adattatore AV multiporta digitale USB Type-C è completamente compatibile con i principali sistemi operativi, come Windows, macOS e Chrome OS

• DESIGN COMPATTO E LEGGERO: questa mini docking station portatile per laptop con alimentazione tramite bus USB è progettata per essere inserita facilmente nella borsa del computer laptop o in tasca per l'uso in viaggio e per il lavoro da casa

• ALLOGGIAMENTO ELEGANTE: l'hub adattatore multifunzione USB-C è dotato di un alloggiamento bianco e di un cavo collegato che si abbina perfettamente a MacBook, Chromebook e altri laptop e Ultrabook con la stessa finitura

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	No
Display supportati	1
Tipo bus	USB-C
Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
ID chipset	Cypress - CYPD2122 Cypress - CYUSB3314 STMicroelectronics - STDP2650 Chrontel - CH7517 ASIX - AX88179

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) <br / >2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)

	Risoluzioni analogiche massime	2048 x 1280p - 30Hz (VGA)
	Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160p - 30 Hz (HDMI)
	Specifiche audio	Uscita HDMI con audio surround 7.1
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	Supporto UASP	Sì
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	Auto MDIX	Sì
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)
		1 - HDMI (19 pin)
		1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
		1 - RJ-45
		1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
		macOS 10.10 a 10.15, 11.3 a 15.0
		Chrome OS™
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Laptop host con una porta USB-C disponibile (per assicurare la piena funzionalità, la porta USB-C del laptop deve supportare DP Alt Mode).
	Nota	Per i sistemi host MacBook che utilizzano macOS 10.12, è richiesta la versione 10.12.6 o successiva per supportare questo prodotto.
		Non tutte le porte USB-C supportano la piena

		funzionalità dello standard USB Type-C. È necessario verificare che la porta USB-C del laptop supporti DP Alt Mode. È possibile utilizzare una sola uscita video alla volta (HDMI o VGA). Se sono collegati due display, ha la priorità la porta HDMI. Per ottenere una risoluzione 4K x 2K (4K è noto anche come 4K x 2K) è richiesto un display dotato di 4K. USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
	Tensione di uscita	5 DC
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Umidità	5~95% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Bianco e argento
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza del cavo	4.1 in [105 mm]
	Lunghezza prodotto	4.5 in [11.4 cm]
	Larghezza prodotto	2.1 in [5.4 cm]
	Altezza prodotto	0.7 in [1.7 cm]
	Peso prodotto	2.5 oz [72.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1

	Lunghezza Confezione	7.6 in [19.3 cm]
	Package Width	4.9 in [12.4 cm]
	Package Height	1.3 in [3.2 cm]
	Peso spedizione (confezione)	5.4 oz [152.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Adattatore Multifunzione USB-C per laptop
		1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.