

USB-C Multiport Adapter - USB-C 4-in-1 Mini Dock met 4K HDMI of 1080p VGA, Gigabit Ethernet, 1x USB 3.0 5Gbps - USB-C AV Adapter voor USB Type-C/Thunderbolt 3 Laptops - Wit

Productcode: DKT30CHVW



Breid de connectiviteit van uw met USB-C™ uitgevoerde laptop uit. Met deze USB-C multiport adapter kunt uw laptop veranderen in een krachtig werkstation, bijna overal waar u heen gaat, zodat u niet meer vele verschillende poortadapters hoeft mee te nemen en aan te sluiten. Met deze 4-in-1 adapter kunt u 4K Ultra HD HDMI® of VGA video output, één USB 3.0 Type-A poort en één gigabit Ethernet-poort via de USB-C poort van uw laptop toevoegen.

Deze adapter is de perfecte accessoire voor uw MacBook Pro, Chromebook™, Dell XPS of andere met USB Type-C™ uitgeruste laptop, waardoor u de meest gebruikelijke video outputs plus andere essentiële toegevoegde poortopties krijgt. De adapter heeft een slank, wit en zilveren design dat er geweldig uitziet naast Apple laptop, en is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

De multiport adapter breidt de connectiviteit van uw laptop met een beperkt aantal poorten uit met deze geïntegreerde USB-C kabel, waarmee u tegelijkertijd meerdere apparaten kunt aansluiten. En samen met uw laptopscherm kunt u met deze veelzijdige USB-C multiport adapter, indien nodig, gemakkelijk een dual-monitor werkstation creëren.

De USB-C multiport adapter is voorzien van HDMI- (met audio) en VGA-poorten, zodat u gemakkelijk een 4K HDMI- of een standard-definition VGA-scherm kunt aansluiten. met deze adapter sluit u met gemak een high-resolution scherm aan voor interactieve presentaties in vergaderruimtes, klaslokalen en conferentieruimtes of kunt u een tv met HDMI-poort in een hotelkamer gebruiken als een extern beeldscherm als u op reis bent. De optionele VGA videoweergave betekent dat u, wanneer nodig, eenvoudig verbinding kunt maken met oudere VGA-projectiesystemen of -schermen.

De gigabit Ethernet-poort garandeert betrouwbare toegang tot een vast netwerk, wat ideaal is op plaatsen met beperkte wifi-toegang.

Omdat de multiport adapter via USB wordt gevoed, hoeft u geen aparte voedingsadapter mee te

nemen. De adapter biedt zowel HDMI als VGA videoweergave, waardoor u de flexibiliteit hebt om u, indien nodig, aan te passen aan nieuwere en oudere configuraties in vergaderruimtes. De adapter heeft ook een geïntegreerde USB-C kabel en biedt u netwerkconnectiviteit plus een USB Type-A aansluiting voor optimale veelzijdigheid terwijl u reist.

De DKT30CHVW wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB:

Bij MacBook hostsystemen met macOS 10.12 is versie 10.12.6 of hoger vereist ter ondersteuning van dit product.

- Uw met USB-C uitgeruste laptop moet video (DP alt mode) ondersteunen om deze adapter te kunnen gebruiken. De adapter ondersteunt geen USB Power Delivery.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- De draagbare adapter, in zilver en wit, is het perfecte accessoire voor uw MacBook Pro, MacBook, Chromebook of andere USB-C laptop, en voegt 4K video, VGA, GbE en één USB 3.0 poort toe.
- Sluit uw laptop aan op een projector en geniet van multimedia content thuis of tijdens presentaties in vergaderruimtes en klaslokalen
- Gebruik een tv met HDMI-poort in een hotelkamer als een extern beeldscherm als u op reis bent
- Integreer de compacte adapter in kleine werkruimtes en (thuis)kantoren

Eigenschappen

- 4-IN-1 MULTIPOINT ADAPTER: USB-C naar 4K 30Hz HDMI of 1080p VGA video adapter voor weergave op één monitor | inclusief USB-A (USB 3.1 Gen 1 5 Gbps) poort & GbE | geschikt voor

USB-C laptops, tablets en smartphones

- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Dit USB C travel dock is compatibel met USB-C & Thunderbolt 3 (TB3) apparaten zoals HP Spectre & EliteBook, Dell XPS, Lenovo Yoga, MacBook Pro & MacBook Air en Chromebooks
- **BREDE OS COMPATIBILITEIT:** De USB Type-C digitale AV multiport adapter is compatibel met belangrijke besturingssystemen zoals Windows, macOS en Chrome OS
- **COMPACT DESIGN:** Deze USB Powered mini docking station voor laptops is ontworpen om gemakkelijk in een laptopas of -zak te passen | ideaal voor onderweg of thuiswerken
- **STIJLVOLLE BEHUIZING:** De usb-c all-in-1 adapter hub heeft een meegeleverde kabel en een volledig witte behuizing die goed past bij MacBooks, Chromebooks en andere laptops en ultrabooks met dezelfde afwerking

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	1
Bus type	USB-C
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode	Cypress - CYPD2122 Cypress - CYUSB3314 STMicroelectronics - STDP2650 Chrontel - CH7517 ASIX - AX88179

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale analoge resoluties	2048 x 1280p - 30Hz (VGA)

Maximale digitale resoluties	3840 x 2160p - 30 Hz (HDMI)
Audiospecificaties	HDMI-uitgang - 7.1 surround sound
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja
Connector(en)	
Type connector(en)	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - HDMI (19-polig)
	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	1 - RJ-45
	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Software	
Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
	macOS 10.10 tot 10.15, 11.3 en hoger
	Chrome OS™
Speciale opmerkingen / vereisten	
Systeem- en kabelvereisten	Host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C poort van uw laptop DP Alt Mode ondersteunen).
Notitie	Bij MacBook hostsystemen met macOS 10.12 is versie 10.12.6 of hoger vereist ter ondersteuning van dit product.
	Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg ervoor dat de USB-C poort van uw laptop DP Alt Mode

ondersteunt.

Slechts één video-uitgangspoort kan tegelijkertijd worden gebruikt (HDMI of VGA). Als twee beeldschermen zijn aangesloten, heeft de HDMI-poort prioriteit.

Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor 4K x 2K resolutie (4K is ook bekend als 4K x 2K).

USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.

Voeding	Voedingsbron	Gevoed via USB
	Uitgangsspanning	5 DC
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Kleur	Wit & zilver
	Type behuizing	Kunststof
	Kabellengte	4.1 in [105 mm]
	Lengte product	4.5 in [11.4 cm]
	Breedte product	2.1 in [5.4 cm]
	Hoogte product	0.7 in [1.7 cm]
	Gewicht product	2.5 oz [72.0 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	7.6 in [19.3 cm]

Package Width	4.9 in [12.4 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.4 oz [152.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C multiport adapter voor laptops
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.