

Adaptador de Video DisplayPort a HDMI - Convertidor DP - 1920x1200 - Pasivo

ID del Producto: DP2HDMIADAP



El adaptador DisplayPort™ a HDMI® DP2HDMIADAP incluye un puerto DisplayPort macho y un conector HDMI hembra, lo cual permite mantener la actual configuración de imagen (HDMI) y utilizar una fuente/tarjeta gráfica DisplayPort.

Dado que soporta resoluciones de imagen de hasta 1920x1200 (computador)/1080p (HDTV), representa una solución económica que mantiene el increíble rendimiento gráfico que ofrece DisplayPort, ya que evita tener que gastar dinero en actualizar su monitor con capacidad HDMI a un monitor con soporte DisplayPort integrado.

DP2HDMIADAP es un cable adaptador pasivo que requiere un puerto DP++ (DisplayPort++), lo cual significa que las señales DVI y HDMI también pueden transferirse a través del puerto.

Este adaptador permite la transferencia de audio si la fuente de vídeo lo soporta. Consulte el manual de la fuente de vídeo para saber si dicha transferencia es posible.

Avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- El adaptador DisplayPort a HDMI permite conectar cualquier pantalla HDMI en forma sencilla y

rápida

Características

- Adaptador fácil de usar, no requiere software
- Soporta resoluciones PC de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV de hasta 1080p
- FACTOR DE FORMA PEQUEÑO: Sin cable adjunto y con un diseño compacto, el adaptador se conecta directamente a su cable HDMI para un aspecto limpio - Utilícelo para conectar el monitor principal o el proyector o para añadir una pantalla secundaria
- CONEXIÓN ESTABLE: El adaptador DP a HDMI cuenta con un conector DP sin pestillo que es fácil de desconectar de una fuente de difícil acceso - Probado con cables HDMI de longitudes extendidas de hasta 10,6m
- FÁCIL DE USAR: Sin necesitar software ni controladores, el adaptador de vídeo DisplayPort a HDMI es independiente del sistema operativo - DP macho a HDMI hembra

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Pasivo
Entrada A/V	DisplayPort - 1.2
Salida A/V	HDMI
Soporte de Audio	Sí

Rendimiento

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 5.1
MTBF	3.506.778 horas

Conector(es)

Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
------------	----------------------------

Conector B 1 - HDMI (19 pines)

Observaciones /
Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta de video o en la fuente de video (debe tener soporte para el paso de señales DVI o HDMI)

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad HR de 65% ±10%

Características
Físicas

Color Negro

Longitud del Producto 2.2 in [55 mm]

Ancho del Producto 0.7 in [1.8 cm]

Altura del Producto 0.4 in [0.9 cm]

Peso del Producto 0.6 oz [16 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 3.5 in [8.9 cm]

Ancho de la Caja 1.9 in [4.7 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [3.3 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 0.7 oz [20.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador DisplayPort a HDMI

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

