

## DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit USB Audio mit bis zu 1920x1200

Produkt-ID: DP2HDMIUSBA



Der DisplayPort®-auf-HDMI®-Adapter mit USB-Audio DP2HDMIUSBA ist eine kostengünstige Lösung, mit der Sie einen HDMI-fähigen HDTV an ein Gerät mit DisplayPort-Ausgang anschließen können und so die Kosten für die Aufrüstung eines TVs für Kompatibilität sparen. Dank des kompakten Designs hat der DisplayPort-auf-HDMI-Konverter/Adapter minimalen Platzbedarf und wird über den USB-Anschluss mit Strom versorgt, sodass kein externes Netzteil oder Steckdose erforderlich ist. Stecken Sie die integrierten USB- und DisplayPort-Anschlüsse in den PC oder Mac® ein, und nutzen Sie ein HDMI-Kabel der gewünschten Länge zum Anschließen an das Fernsehgerät oder den Monitor. Das analoge 2-Kanal-Audiosignal wird über die HDMI-Verbindung übermittelt und bietet so Video- und begleitende Audio-Signale über ein einziges HDMI-Kabel. DP2HDMIUSBA ist ein passiver Adapter, der einen DP++-Anschluss (DisplayPort++) erfordert. Das bedeutet, dass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können. Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder Verkaufsshows.
- Behalten Sie Ihren bestehenden HDMI®-Monitor, und verwenden Sie ihn mit Ihrem DisplayPort-Ausgabegerät
- Übermitteln Sie Audio-/Video-Inhalte von Ihrem DisplayPort-fähigen PC oder Mac an Ihre A/V-Geräte (HDTV oder Empfänger) für einen größeren Anzeigebereich und lauterer Audioerlebnis

## Merkmale

- DisplayPort®-Video mit USB-Audio-Passthrough an ein einziges HDMI®-Kabel
- Unterstützt HDTV-Auflösungen von bis 1080p (1920x1080)
- Stromversorgung über USB - kein externer Netzadapter erforderlich
- Unterstützt unkomprimiertes 2-Kanal-Audio wie LPCM
- Einfach zu verwendendes Kabel, keine Software/Treiber notwendig

---

### Prominence

Garantiebestimmung  
n 3 Years

Description CDW 75 - 1st Line StarTech.com DisplayPort to HDMI Adapter with USB Audio - DP to HDMI

---

### Hardware

Active or Passive Adapter	Passiv
AV-Eingang	DisplayPort - 1.2 DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	HDMI - 1.4
Audio	Ja
Industrienormen	DisplayPort® 1.1a High Speed HDMI®

---

### Leistung

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	5.1 Surround Sound

---



## Steckverbinder

Steckverbinder A	DisplayPort (20-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B	HDMI (19-polig)

## Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	DP++-Port (DisplayPort ++ ) auf Videokarte oder Videoquelle erforderlich (DVI- und HDMI-Passthrough muss unterstützt werden)
--------------------------------	--

## Anzeiger

LED-Anzeiger	Rot - Stromversorgung
--------------	-----------------------

## Strom

Mit Stromadapter	USB-betrieben
Stromverbrauch	2W (max)

## Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit	10 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit

## Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Kunststoff
Kabellänge	24.0 in [61 cm]
Produktlänge	27.6 in [70 cm]
Produktbreite	2.2 in [55 mm]
Produkthöhe	0.6 in [15 mm]
Produktgewicht	3.0 oz [84.8 g]

Verpackungs-  
informationen

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.6 in [14 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.2 oz [92 g]

---

Verpackungs-  
inhalt

Im Paket enthalten	DisplayPort und USB Audio-auf-HDMI-Adapter
--------------------	--

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

