

## USB-C Multiport Adapter - USB-C 6-in-1 Mini Dock met 4K HDMI, 2x USB 3.0 Hub, SD/SDHC, GbE, 60W PD Pass-Through - USB-C Laptop Travel Dock - USB Type C/Thunderbolt 3

Productcode: DKT30CSDHPD

Breid de connectiviteit van uw met USB-C™ uitgevoerde laptop uit. Met deze USB-C multiport adapter kunt uw laptop veranderen in een krachtig werkstation, vrijwel overal waar u heen gaat, zodat u niet meer vele verschillende poortadapters hoeft mee te nemen en aan te sluiten. Met de USB-C adapter kunt u 4K Ultra HD HDMI® video output, twee USB 3.0 Type-A poorten, één gigabit Ethernet-poort en één SD-kaartlezersleuf via de USB-C poort van uw laptop toevoegen.

U kunt ook de USB-C voedingsadapter van uw laptop gebruiken om tegelijkertijd zowel de multiport adapter als uw laptop te voeden, met ondersteuning van USB Power Delivery 2.0. Deze adapter is het ideale accessoire voor uw MacBook Pro of andere met USB Type-C™ uitgeruste laptop, en is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Samen met uw laptopscherm maakt deze veelzijdige USB-C multiport adapter het gemakkelijk om, indien nodig, een dual-monitor werkstation te creëren. De adapter heeft een 4K HDMI poort (met audio), zodat u gemakkelijk scherm met hoge resolutie kunt aansluiten en beschikt over meer schermruimte. Met hogere resoluties kunt u tegelijkertijd meer vensters bekijken en uw algehele productiviteit verhogen.

De gigabit Ethernet poort garandeert betrouwbare toegang tot een vast netwerk, wat ideaal is op plekken met beperkte wifi-toegang. Bovendien kunt u, met twee extra USB 3.0 poorten (USB Type-A), uw bestaande randapparaten aansluiten, zoals uw muis of flashdrive.

De USB-C adapter heeft ook een SD-kaartlezersleuf zodat u toegang hebt tot al uw multimedia content.

Dankzij deze multiport adapter hoeft u niet meerdere voedingsadapters meer mee te nemen. Ideaal voor mobiel gebruik, heeft deze adapter een USB-C poort die USB Power Delivery 2.0 (USB PD 2.0) ondersteunt, zodat u de USB-C voedingsadapter van uw laptop kunt gebruiken om zowel uw laptop als de multiport adapter te voeden met 60W PD.

De veelzijdige multiport adapter is compact en lichtgewicht, en kan dus gemakkelijk in uw laptoptas worden opgeborgen. Omdat het meerdere poorten combineert tot één adapter, hoeft u niet meer meerdere adapters met slechts één functie mee te nemen.

De DKT30CSDHPD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Voor volledige functionaliteit van de adapter moet de USB-C poort van uw laptop USB Power Delivery en DP Alt Mode ondersteunen.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen



- Voed de adapter en uw laptop via USB-C, met de voedingsadapter van uw laptop
- Sluit uw MacBook, Ultrabook of Chromebook™ aan op vast gigabit internet, op plaatsen waar geen Wi-Fi® beschikbaar is
- Integreer de compacte adapter in kleine werkruimtes en (thuis)kantoren
- Sluit uw laptop aan op een projector en geniet van multimedia content thuis of tijdens presentaties in vergaderruimtes en klaslokalen
- Gebruik een tv met HDMI-poort in een hotelkamer als een extern beeldscherm als u op reis bent
- Verplaats foto's, video's of andere bestanden van uw SD™-kaarten naar uw met USB-C uitgevoerde tablet, laptop of ander apparaat

## Eigenschappen

- **USB-C MULTIPORT ADAPTER:** Compacte USB-C dock met 4K 30Hz (UHD) HDMI video | aluminium space grey design | past perfect bij Macbook Air, MacBook Pro, Dell XPS en HP EliteBook laptops
- **6-IN-1 USB-C HUB:** Deze USB-C multiport adapter heeft 4K HDMI (UHD), gigabit Ethernet, twee USB-A (5 Gbps) poorten en een SD/SDHC/SDXC kaartlezer
- **60W POWER DELIVERY PASSTHROUGH:** Met deze USB-C Multiport adapter kunt u de USB-C voedingsadapter van uw laptop gebruiken voor het gelijktijdig opladen van uw laptop (48W) en voeden van het dock (12W)
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** USB-C mini dock voor Thunderbolt 3 (TB3) en USB-C laptops, ultrabooks, Chromebooks, tablets en telefoons; compatibel met MacBook, HP, Dell, Lenovo en Surface
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** USB 3.1 Gen 1 6-in-1 adapter met automatische installatie van stuurprogramma's en ondersteuning voor Windows, macOS, Chrome OS & Android | ideaal voor onderweg of thuis

---

### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	1
Interface	USB 3.0

Bus type	USB-C
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode	VIA/VLI - VL813 VIA/VLI - VL100 Genesys Logic - GL857L Parade - PS176 Realtek - RTL8153

---

#### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) <br / >2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale digitale resoluties	4096 x 2160p bij 24 Hz of 3840 x 2160p (HDMI) bij 30 Hz<br / >  Lagere resoluties worden ook ondersteund. Als bijvoorbeeld de maximale resolutie 3840 x 2160p (4K) is, worden ook 2560 x 1600p en 2560 x 1440p ondersteund.
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja
MTBF	338.809 uur

---

#### Connector(en)

Type connector(en)	USB Type-C (24-polig) USB 3.0 HDMI (19-polig) RJ-45 USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
--------------------	--

SD-/MMC-sleuf

USB-C (24-polig) alleen USB Power Delivery

---

Software

Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10 / > Mac OS® 10.11 tot 10.15 / > Chrome OS™
--------------------	---

---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	<p>Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C hostpoort USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunen.</p> <p>Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)</p>
----------------------------	---

Notitie	<p>Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunt.</p>
---------	--

De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet ondersteunt. In deze configuratie wordt er echter, als er een voedingsadapter is aangesloten op de multifunctionele adapter, geen stroom doorgegeven naar uw host laptop.

Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor een resolutie van 3840 x 2160p (4K is ook bekend als 4K x 2K)

USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.

Uw laptop kan specifieke oplaadeisen hebben. Als uw laptop bijvoorbeeld precies 60 W vermogen nodig heeft en een adapter verbruikt een gedeelte van die 60 W, zou uw laptop niet meer kunnen herkennen dat het voldoende wordt gevoed. Raadpleeg de fabrikant van uw hardware voor meer informatie over Power Delivery.

---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------

Power Delivery	60W
----------------	-----

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	40~50% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Gray and Black
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	6.0 in [15.2 cm]
Lengte product	4.6 in [11.6 cm]
Breedte product	1.8 in [46.0 mm]
Hoogte product	0.6 in [16.0 mm]
Gewicht product	2.7 oz [77.9 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.8 in [17.3 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.4 oz [154.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	multiport adapter
	quick-start handleiding

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

