

## Cable Conversor DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K

ID del Producto: DP2HDMM1MB



Este cable adaptador DisplayPort™ a HDMI® permite conectar su Ultrabook™, PC portátil o de escritorio equipado con DisplayPort a un televisor, monitor o proyector equipado con HDMI, sin que se requieran adaptadores o cables adicionales. Este adaptador pasivo es compatible con resoluciones de vídeo de hasta Ultra HD 4K.

Este cable adaptador garantiza que se puede mantener una impresionante calidad de imagen, cuatro veces la resolución de 1080p, al convertir DisplayPort a HDMI. El adaptador también es retrocompatible con fuentes de vídeo y pantallas de menor resolución. Dado que admite resoluciones de alta definición de 1080p y 720p, garantiza la compatibilidad futura de su configuración existente con vídeo 4K.

Para efectuar una instalación lo más sencilla y discreta, este adaptador DisplayPort a HDMI se conecta directamente desde su fuente de vídeo DisplayPort al puerto HDMI de su pantalla. No requiere una fuente de alimentación, a diferencia de algunos conectores de llave ("dongle") de conversores que requieren alimentación activa y voluminosos cables de vídeo.

Con una longitud de 1 m, este cable adaptador ofrece una conexión compacta que ocupa poco espacio, sin exceso de cable, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional. Para instalaciones de mayor longitud, también ofrecemos un cable DisplayPort a HDMI de 2m (DP2HDMM2MB), lo cual permite elegir la longitud más adecuada de cable para su instalación.

El cable DP2HDMM1MB está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conecte un ordenador equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI, ya sea en un aula o en su estación de trabajo
- Utilícelo para instalaciones en salas de juntas o estaciones (áreas) de trabajo que requieran 1 m de cable
- Instálelo en su estación de trabajo doméstica, a fin de que su ordenador equipado con DisplayPort sea compatible con su pantalla HDMI
- Conecte su fuente de vídeo DP a una pantalla HDMI 4K

## Características

- Asombrosa calidad de video gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K a 30Hz
- Evite el desorden con un cable adaptador compacto de 1m
- Evite la complicación de utilizar convertidores que requieren adaptadores de alimentación y cables, mediante este adaptador de cable plug-and-play
- Soporte de HDMI 4K a 30Hz
- Instalación plug-and-play

---

### Hardware

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Política de Garantía      | 3 Years                                                                      |
| Active or Passive Adapter | Pasivo                                                                       |
| Entrada A/V               | DisplayPort - 1.2                                                            |
| Cantidad de Puertos       | 1                                                                            |
| Salida A/V                | HDMI - 1.4                                                                   |
| Soporte de Audio          | Sí                                                                           |
| Estándares Industriales   | DPCP ("DisplayPort Content Protection", protección de contenido DisplayPort) |

HDCP ("High Definition Content Protection", protección de contenido de alta definición)

DisplayPort 1.2

HDMI 1.4

#### Rendimiento

|                           |                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Resolución Digital Máxima | 4K x 2K @ 30 Hz                                                         |
| Resoluciones Admitidas    | 4k x 2K (Ultra HD)<br>1920x1200<br>1920x1080 (1080p)<br>1280x720 (720p) |
| Pantalla Plana Soportada  | Sí                                                                      |
| Especificaciones de Audio | Sonido envolvente 7.1                                                   |
| MTBF                      | 2,183,131 horas                                                         |

#### Conector(es)

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Conector A | 1 - DisplayPort (20 pines) |
| Conector B | 1 - HDMI (19 pines)        |

#### Requisitos Ambientales

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura Operativa         | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)   |
| Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| Humedad                       | 10%-85%                       |

#### Características Físicas

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Color                 | Negro             |
| Longitud del Cable    | 39.4 in [1000 mm] |
| Longitud del Producto | 3.3 ft [1.0 m]    |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Ancho del Producto  | 0.8 in [2.0 cm] |
| Altura del Producto | 0.5 in [1.2 cm] |
| Peso del Producto   | 1.8 oz [52.0 g] |

---

#### Información de la Caja

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1                |
| Longitud de la Caja         | 5.8 in [14.8 cm] |
| Ancho de la Caja            | 7.8 in [19.9 cm] |
| Altura de la Caja           | 0.7 in [1.9 cm]  |
| Peso (de la Caja) del Envío | 2.2 oz [62.0 g]  |

---

#### Contenido de la Caja

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Cable adaptador DP a HDMI |
|---------------------|-------------------------------|

---

#### Información Acerca de la Garantía

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | 3 Años |
|----------|--------|

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.