

Adattatore Multiporta USB-C - Docking Station USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps con Uscita Video HDMI 2.0b 4K 60Hz, Hub USB (2xUSB-C, 1xUSB-A), PD 100W Pass-Through - Mini Dock da Viaggio con Cavo da 30 cm

ID prodotto: DKT31CH2CPD3



Questo adattatore multiporta USB-C con DP 1.4 supporta un'uscita video HDMI 4K 60Hz (HDR) e trasforma un laptop o un tablet USB-C in una workstation ovunque si ci trovi.

La docking station portatile dispone di un'uscita video HDMI 4K 60Hz, due porte USB 3.2 Gen 2 Type-C (10Gbps), una porta USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) e una porta Ethernet Gigabit (supporto PXE e WoL), il tutto tramite un'unica connessione alla porta USB-C o Thunderbolt 3/4 del laptop. L'uscita HDMI 4K 60Hz richiede una porta USB-C DisplayPort 1.4 Alt-Mode.

L'hub USB è dotato di due porte USB-C (10Gbps) e una porta USB-A (10Gbps) per collegare fino a tre periferiche USB. La porta USB PD pass-through consente di ricaricare il laptop host. L'USB PD è disponibile solo quando un adattatore di alimentazione USB-C è collegato alla porta PD pass-through. Collegare un alimentatore USB-C per utilizzarlo come caricatore indipendente di periferiche USB. Il cavo host USB-C extra-lungo da 30 cm consente di estendere il raggio d'azione per una maggiore flessibilità di installazione.

Per l'uso in viaggio, l'adattatore USB può funzionare autonomamente con alimentazione tramite bus o con un alimentatore USB-C esterno per consentire la ricarica di laptop e periferiche. La docking station è leggera e dispone di un cavo host USB-C integrato avvolgente.

Sviluppata per migliorare le prestazioni e la sicurezza, StarTech.com Connectivity Tools è l'unica suite software sul mercato compatibile con un'ampia gamma di accessori di connettività IT. I software inclusi nella suite:

- Advanced Windows Layout Utility: Configura e salva layout personalizzati di windows.
- Mac Address Pass-Through Utility: Migliora la sicurezza in rete.

- USB Event Monitoring Utility: Traccia e regista i dispositivi USB collegati
- Wi-Fi Auto Switch Utility: Consente di accedere rapidamente alla rete cablata LAN per una maggiore velocità.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione StarTech.com Connectivity Tools, visitare il sito: [www.startech.com/connectivity-tools](http://www.startech.com/connectivity-tools)

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Consente di collegare un notebook a un monitor HDMI 4K 60Hz per creare una potente workstation
- USB Power Delivery 3.0 consente di caricare un laptop e le periferiche USB fino a 100W

## Caratteristiche

- ADATTATORE MULTIPORTA USB-C 6-IN-1: Dispone di 1x HDMI 4K 60Hz (HDR), 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10Gbps), 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps), Ethernet Gigabit e una porta USB-C Power Delivery 3.0 da 100W Pass-Through - 4K 30Hz su dispositivi DP 1.2 Alt-Mode
- HUB USB 3.2 GEN 2 CON RICARICA PLUS: Dispone di due porte USB-C e una USB-A (i dispositivi ad alto assorbimento richiedono più energia) - Collegare un alimentatore USB-C per consentire la ricarica dei dispositivi in assenza di connessione all' host
- CAVO INTEGRATO: Cavo da 30 cm per un maggiore raggio d'azione e ridurre la tensione sulla porta dei dispositivi 2-in-1 come Surface Pro 7/8, iPad Pro, HP Elite X2 o laptop su supporti rialzati - Il suo design consente di nascondere il cavo nel trasporto
- PRESTAZIONI AFFIDABILI: Alimentato tramite bus USB- C o adattatore esterno, Power Delivery 3.0 a 100W pass through di cui 15W riservati all'adattatore per evitare problemi come sfarfallio video, interruzioni etc - Fino a 85 W per la ricarica di un laptop

- **COMPATIBILITÀ:** La mini dock è compatibile con laptop USB-C, Ultrabook, Chromebook, laptop USB4 e Thunderbolt 3/4 di HP, Dell, Lenovo, MacBook (processori Intel e M1 Pro/Max) e Surface - Funziona con Windows, macOS, iPadOS, Android, Linux e Chrome OS

- **PORTATILE E COMPATTO:** la docking station portatile per laptop USB Type-C con cavo avvolgente è progettata per essere trasportata in una borsa per laptop, comoda per l'uso in trasferta tra ufficio, ufficio a casa, spazi condivisi e viaggi di lavoro

#### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Display supportati	1
Interfaccia	USB 3.2 Gen 2
Tipo bus	USB-C
ID chipset	Realtek - RTD2172L
	Realtek - RTL8153B
	VIA - VL822
	VIA - VL103

#### Prestazioni

Wake On Lan	Sì
Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
PXE	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì

#### Connettore/i

Porte esterne	2 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
---------------	--

Connettori host	1 - HDMI 1 - RJ-45 1 - USB 3.2 Type-A (9 Pin, Gen 2, 10Gbps, 7.5W Power) 1 - Solo USB Power Delivery USB Tipo-C (24 pin) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
<hr/>	
Software	Compatibilità con sistemi operativi Windows® 10, 11, 11 ARM macOS 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1 iPadOS Android™ Linux® 4.x e versioni successive Solo Versioni LTS Chrome OS™
<hr/>	
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi Un dispositivo host con una porta USB-C disponibile (per garantire la piena funzionalità dell'adattatore, la porta USB-C del dispositivo host deve supportare USB Power Delivery e DP Alt-mode).
<hr/>	
Indicatori	Indicatori LED 1 - LED di stato/attività sulla porta GbE
<hr/>	
Alimentazione	Fonte di Alimentazione Alimentato via bus e Adattatore di Alimentazione Host USB-C  Power Delivery 100W  Consumo energetico 15W
<hr/>	
Ambientale	Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)  Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)  Umidità 0% a 85% (no condensa)
<hr/>	
Caratteristiche fisiche	Colore Grigio Siderale

---

Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	11.8 in [30 cm]
Lunghezza prodotto	4.9 in [12.5 cm]
Larghezza prodotto	2.6 in [6.5 cm]
Altezza prodotto	1.0 in [2.5 cm]
Peso prodotto	3.5 oz [98.0 g]

---

Informazioni  
confezione

Lunghezza Confezione	6.8 in [17.2 cm]
Larghezza del Pacco	5.6 in [14.3 cm]
Altezza del Pacco	1.2 in [3.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.9 oz [166.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore Multiporta USB-C
-----------------------------	---------------------------------

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

