

## DisplayPort naar HDMI converterkabel - 2 m - 4K 30Hz

Productcode: DP2HDM2MB



Met deze 2 m lange DisplayPort™-naar-HDMI®-adapterkabel kunt u uw DisplayPort-Ultrabook™, laptop of desktop op een HDMI-tv, -scherm of -projector aansluiten, zonder dat extra adapters of kabels vereist zijn. De passieve adapter ondersteunt videoresoluties tot Ultra HD 4K.

Deze adapterkabel zorgt ervoor dat u een verbazingwekkende beeldkwaliteit kunt behouden, vier keer de resolutie van 1080p, bij de conversie van DisplayPort naar HDMI. De adapter is ook neerwaarts compatibel met schermen en videobronnen met lagere resoluties. Dankzij de ondersteuning van high-definition resoluties 1080p en 720p, is uw bestaande installatie ook in de toekomst klaar voor 4K video.

Voor de eenvoudigste en meest discrete installatie, kunt u deze DP-naar-HDMI-adapter direct vanaf uw DisplayPort-videobron aansluiten op de HDMI-poort van uw scherm. Hij heeft geen voeding nodig, in tegenstelling tot sommige converterdongles die actieve voeding en aparte, logge videokabels nodig hebben.

Met zijn 2 m biedt deze adapterkabel een compacte aansluiting zonder kabelwarboel voor een nette, professionele installatie. Voor kortere verbindingen bieden wij ook een 1 m DP-naar-HDMI-kabel (DP2HDM1MB), waardoor u de door u gewenste kabellengte kunt kiezen.

De DP2HDM2MB wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Sluit een DisplayPort-computer aan op een HDMI-scherm op uw bureau of werkstation in uw klaslokaal
- Voor installaties in uw vergaderruimte of werkstation waarvoor 2 m lange kabels nodig zijn
- Installeer in uw thuiswerkstation om uw DisplayPort-computer compatibel te maken met uw HDMI-scherm
- Sluit uw DP-videobron aan op een 4K HDMI-scherm

## Eigenschappen

- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 4K bij 30 Hz
- Verminder kabelwarboel met deze 2 m adapterkabel
- Vermijd de problemen van converters die extra kabels en voedingsadapters vereisen, met deze plug & play kabeladapter
- Ondersteunt HDMI 4K @ 30 Hz
- Plug & play-installatie

---

### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Passief
Poorten	1
AV-ingang	DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	HDMI - 1.4
Audio	Ja
Industriestandaarden	DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4

---

### Prestaties

Maximale kabellengte	6.6 ft [2 m]
----------------------	--------------



Maximale digitale resoluties	3840x2160 @ 30 Hz
Ondersteunde resoluties	3840x2160 (UHD 4K x 2K) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	7.1 surround sound
MTBF	2,183,131 uren

---

#### Connector(en)

Connector A	DisplayPort (20-polig)
Connector B	HDMI (19-polig)

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	10%-85%

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Lengte product	6.6 ft [2 m]
Breedte product	0.8 in [21 mm]
Hoogte product	0.5 in [12 mm]
Gewicht product	2.9 oz [82.4 g]

---

#### Verpakkingsinformatie

Package Length	7.9 in [20 cm]
----------------	----------------



Package Width	8.7 in [22 cm]
Package Height	0.6 in [15 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.4 oz [96 g]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd	DP-naar-HDMI-adapterkabel
-------------	---------------------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

