

Cable DisplayPort 1.4 de 1m - Certificado VESA - 8K 60Hz - HBR3 - HDR - Super HD -
Cable Delgado de Monitor DP a Conector DP - UltraHD 4K 120Hz - Cable Delgado de
Vídeo DP 1.4

ID del Producto: DP14MM1M



Este cable DisplayPort 1.4 conecta su ordenador portátil o de sobremesa DisplayPort™ a un monitor, televisor o proyector 8K de "super ultra-alta definición" . Admite resoluciones de hasta 8K (7680x4320) a 60 Hz.

El cable de monitor DisplayPort proporciona la conexión esencial para soportar la próxima generación de vídeo de super ultra alta definición.

Este cable es VESA® para garantizar el pleno cumplimiento y el funcionamiento eficaz de la mayor velocidad de enlace de HBR3. Se ha comprobado que cumple todas las especificaciones DP 1.4 para garantizar la calidad y la fiabilidad.

Este cable DisplayPort 8K es compatible con todas las características de DP 1.4:

- High Bit Rate 3 (HBR3) con anchos de banda de 32,4 Gbps compatible con lo último en estándares de la industria
- High Dynamic Range (HDR) para una mayor relación de contraste y colores vivos
- Multi Stream Transport (MST) para la conexión en cadena de múltiples monitores
- Display Stream Compression 1.2 (DSC) para una salida de máxima resolución
- Forward Error Correction para gestionar los errores de transmisión de datos
- High Bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.2) para una conexión segura entre la fuente y la pantalla

- 32 Canales de Audio Digital sin Comprimir

El cable tiene una construcción delgada de grado profesional 34 AWG que permite una instalación flexible a la vez que ofrece una fiabilidad superior para una instalación limpia de calidad. Cada conector cuenta con pestillos que proporcionan conexiones seguras entre sus dispositivos.

8K tiene una resolución de 7680 x 4320 y también se conoce como 4320p y Super Ultra Alta Definición (SUHD). Se ve en señalización digital y otras pantallas comerciales que requieren la mayor resolución disponible. Este cable es retrocompatible con pantallas 4K y 5K, lo que lo convierte en el periférico perfecto para empezar a preparar su infraestructura de cableado para el futuro.

StarTech.com lleva a cabo pruebas exhaustivas de compatibilidad y rendimiento en todos sus productos para garantizar que cumplen o superan las normas del sector, proporcionando productos de alta calidad a los clientes. Nuestros asesores técnicos locales cuentan con una amplia experiencia en productos y trabajan directamente con nuestros ingenieros para proporcionar asistencia a los clientes tanto en la fase de preventa como posventa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Haga presentaciones visualmente superiores
- Visualice imágenes nítidas en muros de señalización digital
- Cree imágenes que capten la atención para fotografía, videografía o cinematografía
- Produzca videojuegos realistas

Características

- **CABLE DE ALTO RENDIMIENTO:** 8K 60 Hz (7680 x 4320) - 4K 120 Hz (3840 x 2160) - 32,4Gb - HDR10 - HBR3 - Audio de 32 canales (5.1/7.1/Dolby TrueHD/Atmos) - MST - GTC para una sincronización precisa de los canales de audio - a prueba del futuro para 8K
- **DISEÑO FIABLE:** Construido con gestor de cableado interno para garantizar la integridad de la señal - La subestructura metálica del conector y la lámina de Al-Mylar con trenzado (85% de cobertura) proporcionan blindaje EMI - Conectores DP con pestillo
- **DURABLE:** La cubierta de PVC de este cable para monitor DisplayPort absorbe la tensión de los dobleces frecuentes protegiendo el núcleo del cable - Los conectores chapados en oro evitan la oxidación - Garantía de por vida

• APLICACIONES: Ideal para el hogar/oficinas/salas de juntas/aulas, funciona con sus estaciones de trabajo profesionales: Dell XPS 11th Gen, HP Z2 G8 Tower con tarjetas gráficas Radeon Vega Frontier/Pro WX Series/W5500/Pro Duo & NVIDIA Quadro P

• ESPECIFICACIONES: 1m - Negro - DisplayPort 1.4 - DP Macho a Macho - 34AWG - Cubierta de PVC - Lámina de Al-Mylar con 85% de trenzado - HBR 3, DSC 1.2, HDCP 2.2, 3D (2560x1600p 120Hz) - Compatible con tarjetas y adaptadores DP 1.1/1.2/1.3 (1080p/4K)

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación VW-1

Conector(es)

Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - DisplayPort (20 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Mecanismo de Bloqueo
Calibre del Conductor	34 AWG
Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto	39.4 in [100.0 cm]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
Peso del Producto	2.0 oz [56 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Ancho de la Caja	9.1 in [23.0 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [1.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.4 oz [68.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable
---------------------	-----------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.