

Câble Certifié VESA DisplayPort 1.4 2m - 8K 60Hz HBR3 HDR - Cordon Écran Super UHD DisplayPort vers DisplayPort - Câble Fin Ultra HD 4K 120Hz DP 1.4 M/M Connecteur M/M

N° de produit: DP14MM2M



Ce câble DisplayPort 1.4 vous permet de connecter votre ordinateur portable ou ordinateur de bureau à un moniteur, un téléviseur ou un vidéoprojecteur 8K ultra-haute définition.

Le câble du moniteur DP, qui fournit le lien final indispensable de vos configurations audio-vidéo, est idéal pour :

- diffuser des présentations enrichies ;
- afficher des systèmes d'affichage numérique parfaitement nets ;
- créer des visuels accrocheurs pour la photographie, la vidéographie, la cinématographie ;
- produire des jeux réalistes.

Ce câble DP est certifié VESA, garantissant ainsi une conformité complète et le fonctionnement efficace du débit de liaison supérieur de HBR3. Il a été testé pour répondre à toutes les spécifications DP 1.4 afin de garantir une qualité et une fiabilité élevées.

Ce câble DisplayPort 8K prend en charge toutes les fonctionnalités DP 1.4 :

- Résolutions jusqu'à 8K (7680 x 4720) 60 Hz, rétrocompatible avec 5K (5120 x 2880) 60 Hz et 4K (4096 x 2160) 120 Hz et les générations précédentes de DP
- Bande passante à débit élevé 3 (HBR3) de 32,4 Gbit/s
- Plage dynamique étendue (HDR) pour un rapport de contraste élevé et des couleurs vives

- Technologie MST (Multi-Stream Transport) permettant de connecter plusieurs écrans en série
- Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Correction aval des erreurs
- 32 canaux audio numériques non compressés
- HDCP 2.2

Ce câble fin de 0,02 mm permet une installation flexible avec un encombrement minimal, parfait pour les missions hors site. Chaque connecteur comporte des verrous qui sécurisent les connexions entre vos périphériques.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Diffusez des présentations enrichies au niveau visuel
- Affichez des systèmes d'affichage numérique parfaitement nets
- Créez des visuels accrocheurs pour la photographie, la vidéographie, la cinématographie
- Produisez des jeux réalistes

## Spécifications techniques

- HAUTES PERFORMANCES : câble DP 1.4 VESA de 2m ; 8K 60Hz, 4K 120Hz, 32,4 Gbit/s, HDR10, 32 canaux audio, Multi-Stream Transport, MST, GTC pour une synchronisation des canaux audio ; préparez votre équipement pour l'avenir en le rendant prêt pour la 8K
- CONCEPTION FIABLE : Construit avec un gestionnaire de fil interne pour garantir l'intégrité du signal ; la sous-structure du connecteur en métal et la feuille d'Al-Mylar avec tresse (couverture de 85%) fournissent un blindage EMI ; les connecteurs DP à verrouillage empêchent toute déconnexion accidentelle
- DURABLE : la Gaine en PVC de ce Câble Vidéo Fin Absorbe les Contraintes des Courbures Fréquentes Protégeant le Cœur du Cordon DisplayPort ; les Connecteurs Plaqués Or Empêchent l'Oxydation et le Ternissement, Câble de 0,16 mm ; Garantie à Vie StarTech.com
- APPLICATIONS : Idéal pour les Stations de Travail Pro. avec les Cartes Radeon Vega Frontier/Pro WX

Series/W5500/Pro Duo et Nvidia Quadro ; HDCP 2.2, MST ; FEC ; Compatible avec les Cartes DP 1.1/1.2/1.3 (1080p/4K), les Adaptateurs à l'Épreuve du Futur 8K

- SPÉCIFICATIONS : 2 mètres | Noir | Câble DP 1.4 | Cordon mâle-mâle | Connecteurs plaqués or | Blindage EMI : feuille al-Mylar tressé à 85 % | Prend en charge : HBR3, sous-échantillonnage 4:4:4 Chroma, DSC 1.2, HDCP 2.2 | Fonctionne avec DP 1.4 et versions précédentes | Garantie à vie

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	Indice VW-1

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches)

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	A verrouillage
Calibre du fil	34 AWG
Longueur de câble	6.2 ft [1.9 m]
Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]
Largeur du produit	0.7 in [1.9 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Poids du produit	2.9 oz [82 g]

---

#### Informations

d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.0 in [17.8 cm]
Package Width	7.8 in [19.9 cm]
Package Height	0.8 in [2.1 cm]
Poids brut	3.3 oz [94.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble DP 4,6m 10Pack
-----------------------	--------------------------

---

Informations de  
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis