

Cavo DisplayPort 1.4 da 2m con certificazione VESA - 8K 60Hz HBR3 HDR - Cavo per monitor Super UHD - Cavo video DP 1.4 Sottile Ultra HD 4K 120Hz - Connettore DP M/M

ID prodotto: DP14MM2M



Questo cavo DisplayPort 1.4 permette di collegare un computer desktop o laptop con tecnologia DisplayPort a un monitor, un TV o un proiettore 8K ad altissima definizione.

Il cavo per monitor DisplayPort DP fornisce il collegamento finale essenziale nelle installazioni audio-video ed è ideale per:

- La conduzione di presentazioni ricche di contenuti
- L'esposizione di pareti video di segnaletica digitale estremamente nitide
- La creazione di elementi visivi accattivanti in campo fotografico, videografico e cinematografico
- La realizzazione di videogame realistici

Questo cavo DisplayPort è dotato di certificazione VESA per garantire la piena conformità ed efficienza operativa alla velocità di connessione più elevata offerta dalla tecnologia HBR3. I test a cui è stato sottoposto soddisfano tutte le specifiche dello standard DisplayPort 1.4, assicurandone qualità e affidabilità.

Questo cavo DisplayPort 8K supporta tutte le funzionalità DisplayPort 1.4:

- Risoluzioni fino a 8K (7680x4320) a 60 Hz, retrocompatibilità con le risoluzioni 5K (5120x2880) a 60 Hz e 4K (4096x2160) a 120 Hz e le generazioni precedenti di DisplayPort
- Larghezze di banda HBR3 (High Bit Rate 3) di 32,4 Gbps
- Tecnologia HDR (High Dynamic Range) per colori brillanti e un rapporto di contrasto di più elevato

- Tecnologia MST (Multi-Stream Transport) per il concatenamento di vari monitor
- Tecnologia DSC (Display Stream Compression) 1.2
- Correzione degli errori di inoltro
- 32 canali audio digitali non compressi
- HDCP 2.2

Il cavo presenta una struttura più sottile da 0,02 mm² che consente un'installazione flessibile con un minimo ingombro, l'ideale per i lavori fuori sede. Ciascun connettore dispone di un dispositivo di blocco che garantisce collegamenti sicuri tra i dispositivi.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- La conduzione di presentazioni ricche di contenuti visivi
- L'esposizione di pareti video di segnaletica digitale estremamente nitide
- La creazione di elementi visivi accattivanti in campo fotografico, videografico e cinematografico
- La realizzazione di videogame realistici

Caratteristiche

- **CAVO AD ALTE PRESTAZIONI:** Cavo DisplayPort certificato VESA 2m - Supporta 8K 60Hz (7680x4320) 4K 120Hz (3840x2160) - Larghezza di banda di 32.4Gbps, HDR10, HBR3, 32 Canali audio (5.1/7.1/Dolby TrueHD/Atmos), MST, GTC per un preciso timing dei canali audio
- **AFFIDABILE:** Cavo DP 1.4 costruito per garantire l'integrità del segnale; la sottostruttura del connettore in metallo e la guaina in Alluminio (copertura 85%) forniscono la schermatura EMI; i connettori a scatto impediscono la disconnessione accidentale
- **RESISTENTE:** la guaina in PVC di questo sottile cavo per monitor DP 1.4 (4,5mm Ø) assorbe le sollecitazioni dovute alle frequenti torsioni proteggendo il nucleo del cavo; i connettori placcati in oro prevengono l'ossidazione e la corrosione; garanzia a vita
- **APPLICAZIONI:** Ideale per casa/ufficio/sala riunioni/classe, si adatta alle workstation professionali:

Dell XPS 11th Gen, HP Z2 G8 Tower con schede grafiche Radeon Vega Frontier/Pro WX Series/W5500/Pro Duo & NVIDIA Quadro P; Funziona con monitor/display UHD

- SPECIFICHE: 2 m | Nero | DP 1.4 | DP M/M | 34 AWG | Guaina PVC | Anima in alluminio Al-Mylar copertura 85% | HBR 3, DSC 1.2, HDCP 2.2, 3D Stereo (2560x1600p 120Hz) | Compatibile con schede/adattatori DP 1.1/1.2/1.3 (1080p/4K) | Garanzia a Vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	19
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	Classe VW-1

Connettore/i

Connettore A	1 - DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - DisplayPort (20 pin)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Latch
Diametro filo	34 AWG
Lunghezza del cavo	6.2 ft [1.9 m]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	0.7 in [1.9 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Peso prodotto	2.9 oz [82 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.0 in [17.8 cm]
Package Width	7.8 in [19.9 cm]
Package Height	0.8 in [2.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.3 oz [94.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo DisplayPort
-----------------------------	----------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.