Cavo convertitore DisplayPort a DVI da 91 cm - Adattatore DP a DVI-D - Nero 1920x1200 M/M

ID prodotto: DP2DVI2MM3

Questo cavo adattatore DisplayPort™ a DVI-D da 91 cm consente di collegare un Ultrabook™, laptop o computer desktop dotato di DisplayPort (DP) a un monitor o proiettore DVI senza adattatori o cavi aggiuntivi. L'adattatore passivo supporta risoluzioni video fino a 1920x1200 (WUXGA), ideale per applicazioni ad alta risoluzione.

Per un'installazione estremamente semplice e discreta, questo adattatore DP a DVI-D si collega direttamente dalla sorgente video DisplayPort alla porta DVI del display. Non richiede una fonte di alimentazione, a differenza di alcuni dongle convertitori che richiedono un'alimentazione attiva e ingombranti cavi video separati.

Con questo cavo DP a DVI, è possibile superare il divari otra le vecchie e nuove tecnologie convertendo il display DVI esistente in modo che funzioni con una sorgente video DP.

Aggiornare ogni componente nella configurazione A/V può essere dispendioso in termini di tempo e soldi. Questo conveniente adattatore consente di risparmiare le spese e il problema di dover acquistare un nuovo display, assicurando che il DVI esistente funzioni con l'apparecchiatura DisplayPort.

Con una lunghezza di 91 cm, il cavo adattatore offre un collegamento compatto che elimina la parte di cavo in eccesso per garantire un'installazione ordinata e professionale. Per installazioni di lunghezza maggiore, offriamo anche un cavo cavo DP a DVI da 1,8 m (DP2DVIMM6), che consente di scegliere la lunghezza del cavo adatta alle proprie esigenze.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Consente il collegamento di una sorgente video DisplayPort direttamente a un display DVI-D (digitale) senza richiedere adattatori aggiuntivi

• Permette di riutilizzare un display HDMI esistente con un nuovo computer dotato di DisplayPort o come display secondario

• Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere

Caratteristiche

• Il compatto cavo adattatore da 91 cm consente di ridurre l'ingombro

• Evita gli aggiornamenti conservando il display DVI utilizzato

• Questo cavo adattatore plug-and-play evita i problemi causati dai convertitori che richiedono cavi e adattatori di alimentazione aggiuntivi

• Supporta risoluzioni per PC fino a 1920x1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080p

• Cavo di facile utilizzo, non richiede software

Hardware		
	Norme di garanzia	3 Years
	Active or Passive Adapter	Passivo
	Ingresso AV	DisplayPort - 1.2
	Uscita AV	DVI-D - Single-Link
	Audio	No
	Placcatura connettori	Oro
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni		
	Risoluzioni digitali	1920x1200 / 1080p

	massime	
	Specifiche audio	DVI - No Audio Support
	MTBF	2,405,577 ore
Connettore/i		
	Connettore A	1 - DisplayPort (20 pin)
	Connettore B	1 - DVI-D (25 pin)
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda video o dalla sorgente video per il pass-through del segnale DVI e HDMI.
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Temperatura di conservazione	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Umidità	20~80% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Lunghezza del cavo	36.0 in [914 mm]
	Lunghezza prodotto	36.0 in [91.4 cm]
	Larghezza prodotto	1.6 in [4.0 cm]
	Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
	Peso prodotto	2.8 oz [80.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	5.0 in [12.8 cm]
	Package Width	7.8 in [19.8 cm]

	Package Height	0.8 in [2.1 cm]
	Peso spedizione (confezione)	3.2 oz [90.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Cavo adattatore DisplayPort™ a DVI - 91 cm

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.