

DisplayPort till DVI-konverteringskabel - 91cm - 1920x1200

Product ID: DP2DVI2MM3



Denna DisplayPort till DVI-D-kabeladapter p 91cm lter dig ansluta din DisplayPort-utrustade (DP) Ultrabook, brbara dator eller stationra dator till en DVI-skrm eller projektor utan att ngra extra adaptrar eller kablar behvs. Den passiva adaptern stder videoupplsnngar p upp till 1920x1200 (WUXGA), perfekt fr hguplsta program.

Fr den enklaste och diskretaste installationen ansluter denna DP till DVI-D-adapter direkt frn din DisplayPort-videoklla till DVI-porten p din skrm. Den behver inte en strmklla till skillnad fr vissa konverterardonglar som behver aktiv strm och separata otympliga videokablar.

Med denna DP till DVI-kabel kan du vervinnagapet mellan gamla och nya tekniker genom att konvertera din befintliga DVI-skrm s att den fungerar med din DP-videoklla.

Uppgradera alla delar i din A/V-utrustning som kan vara kostnads- och tidskrvande. Denna kostnadseffektiva adapter gr att du slipper kostnaden och bekymret med att kpa en ny skrm, genom att se till att din befintliga DVI-skrm fungerar med din DisplayPort-utrustning.

Denna kabeladapter p 91cm ger en kompakt anslutning som eliminerar verfldighet fr att garantera en stdad och professionell installation. Fr lngre installationer har vi dessutom en [%product id="DP2DVIMM6" text="DP till DVI-kabel p 1,8m"%] (DP2DVIMM6), s att du kan vlja rtt kabellngd fr dina behov.

DP2DVI2MM3 tcks av StarTech.coms 3-rsgaranti och gratis livstidsgaranti p teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Anslut en DisplayPort-videokälla direkt till en DVI-D-skärm (digital) utan att behöva använda ytterligare adaptorer
- Omvandla en befintlig DVI-skärm och använd den med en ny DisplayPort-kompatibel dator eller som sekundär skärm
- Den är perfekt för digitala underhållningscentra, hemmakontor, konferensrum för företag och visningar på mässor

Features

- Minska trasslet med en kompakt kabeladapter på 91 cm
- Slipp problemen med konverterare som behöver extra kablar och strömadaptorer med hjälp av denna plug-and-play-kabeladapter
- Slipp uppgraderingar genom att behålla din DVI-skärm
- Stödjer PC-bilduppsning på upp till 1920 x 1200 och bilduppsning på HDTV på upp till 1080p
- Kabeln är enkel att använda och kräver ingen programvara

Hrdvara	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Passive
	AV-ingång	DisplayPort - 1.2
	AV-utgång	DVI-D - Single-Link
	Audio	No
	Kontaktplatering	Gold
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda	Maximal digital upplösning	1920x1200 / 1080p
	Audio-specifikationer	DVI - No Audio Support
	Medeltid mellan fel (MTBF)	2,405,577 timmar
Kontakt(er)	Connector A	DisplayPort (20 pin)
	Connector B	DVI-D (25 pin)
Srskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	DP++ (DisplayPort++) port krävs på videokort eller videokälla från DVI- och HDMI-genomströmning.
Miljö	Drifttemperatur	5C to 35C (41F to 95F)
	Förvaringstemperatur	0C to 70C (32F to 158F)
	Luftfuktighet	20~80% RH
Utseende	Färg	Black
	Kabellängd	36.0 in [9.1 cm]
	Produktlängd	36.0 in [9.1 cm]
	Produktbredd	0.0 in [0 mm]

Produktid	0.0 in [0 mm]
Produktvikt	0.9 oz [24.36 g]

Frpäckning	Package Length	7.4 in [1.9 cm]
	Package Width	0.6 in [15 mm]
	Package Height	8.4 in [2.1 cm]
	Fraktvikt (frpackning)	2.1 oz [60 g]

Vad det r i ldan	Ingr i paketet	DisplayPort till DVI-kabeladapter - 91cm
-------------------------	----------------	--

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

