

A/V-reisadapter: 2-in-1 DisplayPort naar HDMI of VGA

Productcode: DP2HDVGA



Met de DisplayPort naar HDMI + VGA-reisadapter kunt u uw voor DP geschikte Ultrabook™ of laptop op elk VGA- of HDMI®-scherm aansluiten.

Waarom meerdere adapters als u er slechts één nodig heeft? Met deze eenvoudige DisplayPort naar VGA en HDMI adapter kunt u erop vertrouwen dat uw computer kan communiceren met elk scherm in een moderne vergaderruimte of klaslokaal. Het is de ideale plug & play-oplossing voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor.

Omdat de converter videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p ondersteunt, kunt u bovendien uw DisplayPort-videobron op HDMI of VGA aansluiten, zonder de videokwaliteit te moeten opofferen.

De A/V-reisadapter maximaliseert mobiliteit dankzij een compact en lichtgewicht design. De comfortabele constructie garandeert dat de adapter net zo mobiel is als uw laptop, omdat hij gemakkelijk in uw laptoptas of draagtas past en u niet meer verschillende adapters nodig hebt.

Met deze adapter kunt u bijna elke vergaderruimte binnenstappen en direct uw presentatie geven, waardoor u een prima eerste indruk maakt en niet meer in verlegenheid wordt gebracht omdat u in uw tas naar de juiste connector moet zoeken. Bovendien kan de 2-in-1 converter gemakkelijk zonder software of stuurprogramma's worden geïnstalleerd.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Houd de adapter bij u als u onderweg bent, zodat u uw computer op bijna elk scherm kunt aansluiten
- Sluit uw BYOD laptop/Ultrabook aan op een HDMI- of VGA-scherm op uw werk
- Sluit een VGA- of HDMI-scherm aan op uw DisplayPort laptop, als een tweede scherm

Eigenschappen

- Met de 2-in-1 adapter kunt u uw DP-computer aansluiten op elk HDMI- of VGA-scherm met slechts één adapter
- Maximaliseer uw mobiliteit met een compacte, lichtgewicht adapter die u gemakkelijk in uw laptoptas kunt meenemen
- Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p
- Plug & play-installatie
- Geen netadapter benodigd

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
AV-ingang	DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	HDMI - 1.4
	VGA
Audio	Ja

Prestaties

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Maximale analoge resoluties	1920x1200/1080p

	Maximale digitale resoluties	1920x1200/1080p
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Audiospecificaties	5.1 surround sound (afhankelijk van videobron en bestemming)
	MTBF	1,097,978 uren
Connector(en)		
	Connector A	1 - DisplayPort (20-polig)
	Connector B	1 - HDMI (19-polig)
		1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	De HDMI-poort is een passieve poort. De VGA-poort is een actieve poort.
		Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	10% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Kabellengte	5.9 in [15 cm]
	Lengte product	7.5 in [19.0 cm]
	Breedte product	2.3 in [5.8 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
	Gewicht product	1.3 oz [37.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	4.1 in [10.5 cm]
Package Width	7.9 in [20.1 cm]
Package Height	0.7 in [1.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.6 oz [46.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - DisplayPort™-naar-HDMI®-/VGA-adapter
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.