

Cavo da DisplayPort a DVI da 1,8 m - Cavo adattatore da DisplayPort a DVI -
Convertitore video da DP a DVI-D Single Link 1080p - Cavo da DP a DVI per monitor -
Connettore DP a scatto

ID prodotto: DP2DVI2MM6



Il cavo adattatore DisplayPort® a DVI da 1,8 m DP2DVI2MM6 consente di collegare un display o un proiettore DVI a una scheda/sorgente video DisplayPort. Offrendo una distanza di collegamento di 1,8 m, il cavo presenta connettori DVI e DisplayPort maschi che consentono di realizzare un collegamento video diretto scheda-a-display evitando l'utilizzo di un adattatore con un cavo separato.

Il cavo DP a DVI rappresenta una soluzione pratica ed economicamente vantaggiosa che consente di sfruttare al meglio il display DVI evitando le spese per il passaggio a un monitor DisplayPort. Il cavo presenta una struttura di alta qualità e supporta risoluzioni video con elevata larghezza di banda fino a 1920x1200 o risoluzioni HDTV fino a 1080p.

DP2DVI2MM6 è un adattatore passivo che necessita di una porta DP++ (DisplayPort++); ciò significa che anche i segnali DVI e HDMI possono essere trasmessi attraverso la porta. Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente il collegamento di una sorgente video DisplayPort direttamente a un display DVI-D (digitale) senza richiedere adattatori aggiuntivi
- Permette di riutilizzare un display HDMI esistente con un nuovo computer dotato di DisplayPort o come display secondario

- Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere

Caratteristiche

- **CAVO DISPLAYPORT A DVI:** 1,8 m -Il cavo DisplayPort 1.2 (HBR2) a DVI-D single-link consente di collegare un display, un monitor o un proiettore DVI 1080p 60 Hz o 4K 30 Hz; HDCP 1.4 - La tecnologia EDID garantisce compatibilità tra sorgente e display
- **COMPATIBILITÀ:** il convertitore video passivo supporta sorgenti DP++, tra cui workstation, desktop (AMD/Nvidia), laptop, computer con fattore di forma ridotto e docking station
- **CAVO PER DISPLAY INTEGRATO:** il cavo DisplayPort a DVI dispone di un design sottile e flessibile con chip adattatore integrato nel connettore DVI per ridurre l'ingombro e consentire un'installazione ordinata in ufficio, nella sala riunioni o nell'home office
- **CONNETTORE DISPLAYPORT TIPO LATCH E CONNETTORE DVI CON FERMO A VITE:** il connettore DP tipo latch e il connettore DVI placcato in oro assicurano un collegamento stabile; il chip integrato nel connettore DVI riduce al minimo la perdita di segnale
- **FACILE DA USARE:** senza bisogno di software o driver, il cavo DP a DVI funziona con qualsiasi sistema operativo, tra cui Windows, Ubuntu e macOS; cavo DisplayPort maschio a DVI maschio

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Passivo
Ingresso AV	DisplayPort - 1.2
Uscita AV	DVI-D - Single-Link
Audio	No
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p
Specifiche audio	DVI - No Audio Support

Connettore/i

Connettore A	DisplayPort (20 pin)
--------------	----------------------

Connettore B DVI-D (25 pin)

Note/requisiti speciali

Nota Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda video o dalla sorgente video per il pass-through del segnale DVI e HDMI.

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Umidità 20~80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Lunghezza cavo 6.0 ft [1.8 m]

Lunghezza prodotto 6.0 ft [1.8 m]

Larghezza prodotto 1.6 in [40.0 mm]

Altezza prodotto 0.6 in [15.0 mm]

Peso prodotto 5.0 oz [143.0 g]

Informazioni confezione

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 1.2 in [31.0 mm]

Peso spedizione (confezione) 5.4 oz [152.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione Cavo DisplayPort a DVI di 1,8 m - M/M



* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

