Cable 1,8m Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - 1080p - Pasivo - Convertidor DP a DVI-D Monoenlace - Cable para Monitor - con Conector DP con Pestillo

ID del Producto: DP2DVI2MM6

El cable adaptador de DisplayPort® a DVI, modelo DP2DVI2MM6 (1,8 m), permite conectar un monitor o proyector DVI a una fuente/tarjeta gráfica con conexión DisplayPort. Con una distancia de conexión de 1,8 m, este cable adaptador incluye conectores macho DVI y DisplayPort, lo cual permite realizar una conexión directa entre tarjeta de video y monitor, en contraste con el uso de un adaptador con un cable independiente.

Representa una solución económica para aprovechar al máximo un monitor DVI, lo cual evita gastar dinero en actualizarlo a un monitor con DisplayPort. El cable ofrece una fabricación de alta calidad y soporta resoluciones de video de alto ancho de banda de hasta 1920x1200 o resoluciones HDTV de hasta 1080p.

DP2DVI2MM6 es un adaptador pasivo que requiere un puerto DP++ (DisplayPort++), lo cual significa que las señales DVI y HDMI también pueden transferirse a través del puerto.Avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Conexión de una fuente de vídeo DisplayPort directamente a cualquier monitor DVI-D (digital), sin

necesidad de otros adaptadores

• Uso adicional de un monitor DVI con un ordenador nuevo con DisplayPort disponible o como pantalla secundaria

• Perfecto para pantallas de centros de entretenimiento digitales, oficinas en casa, salas de conferencias, ferias y exposiciones

Características

• Diseño de cable todo en uno

• Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA) y resoluciones HDTV de hasta 1080p

• No requiere software ni controladores adicionales

• Puerto conector DisplayPort con cierre

• FÁCIL DE USAR: No requiere de software ni controladores, el cable DP a DVI funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, Ubuntu y macOS - Cable DisplayPort macho a DVI macho - Reemplazo directo de DP2DVIMM6

Hardware		
	Política de Garantía	3 Years
	Active or Passive Adapter	Pasivo
	Entrada A/V	DisplayPort - 1.2
	Salida A/V	DVI-D - Single-Link
	Soporte de Audio	No
	Revestimiento del Conector	Oro
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento		
	Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
	Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support

Conector(es)		
	Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
	Conector B	1 - DVI-D (25 pines)
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Se requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta gráfica o la fuente de vídeo para la transferencia DVI y HDMI.
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Humedad	HR 20~80%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
	Ancho del Producto	1.6 in [4.0 cm]
	Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
	Peso del Producto	5.0 oz [143.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
	Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
	Altura de la Caja	1.2 in [31.0 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	5.4 oz [152.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de 1,8 m para DisplayPort a DVI - M/M

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.