

## Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA

ID prodotto: DP2VGA2



Questo adattatore DisplayPort a VGA consente di collegare il computer DP a un proiettore o monitor VGA. L'adattatore è compatibile con i computer dotati di tecnologia DisplayPort, come HP Elitebook Revolve 810 G3.

L'adattatore DP a VGA consente di collegare il computer desktop o laptop con tecnologia DisplayPort a un display VGA. Il supporto della connettività plug-and-play assicura una configurazione senza pensieri.

L'adattatore DisplayPort rende il computer DP perfettamente compatibile con i proiettori o i monitor VGA esistenti a casa o in ufficio. Per garantire un collegamento sicuro e stabile del cavo video, i dadi del connettore VGA sono compatibili con le viti dei cavi VGA standard.

Il convertitore DisplayPort a VGA consente la massima portabilità grazie a un design leggero e compatto, che lo rende l'accessorio perfetto da portare insieme al proprio computer laptop DisplayPort, in quanto si adatta facilmente alla custodia per il trasporto o alla borsa del computer laptop. Questo design ultraportatile lo rende ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

Grazie al supporto per risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p, l'adattatore offre immagini di qualità straordinaria anche quando è collegato a un televisore, proiettore o monitor VGA di precedente generazione. L'adattatore sfrutta le funzionalità video integrate nella connessione DP per rappresentare ogni dettaglio con un'alta definizione straordinaria.

Il prodotto DP2VGA2 è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

- L'adattatore può essere portato sempre con sé in viaggio e collegato ai display VGA durante le esposizioni fieristiche o nelle camere d'hotel
- Consente di collegare un computer laptop BYOD al proiettore di una sala riunioni o alla postazione di lavoro VGA in un ufficio
- Consente di utilizzare il monitor VGA come display secondario

## Caratteristiche

- Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
- Connettività senza pensieri grazie all'adattatore video DP a VGA plug-and-play
- Nitida qualità delle immagini grazie al supporto di risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p
- LATCHING DISPLAYPORT & SCREW LOCKING VGA: Video adapter has latching DP connector to ensure a solid host connection | Supports VGA screw locking cable to prevent cable from coming loose or accidental disconnection | Tested w/ VGA cables up to 25ft
- EASY TO USE: With no software or drivers required, the DP to VGA adapter dongle works with any OS including Windows, Ubuntu and macOS; DisplayPort male to VGA female

---

### Prominence

Norme di garanzia	3 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com DisplayPort to VGA Adapter - Active DP to VGA - DP Certified

---

### Hardware

Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	DisplayPort - 1.2
Uscita AV	VGA
Audio	No

---

### Prestazioni

Risoluzioni analogiche massime	1920x1200
--------------------------------	-----------



Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	VGA - No Audio Support

---

#### Connettore/i

Connettore A	DisplayPort (20 pin)
Connettore B	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità	Stoccaggio: 5% - 90% di umidità relativa (senza condensa) Esercizio: 10% - 85% di umidità relativa (senza condensa)

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	8.9 in [22.5 cm]
Lunghezza prodotto	11.0 in [27.9 cm]
Larghezza prodotto	1.4 in [35.0 mm]
Altezza prodotto	0.8 in [20.0 mm]
Peso prodotto	1.5 oz [43.0 g]

---

#### Informazioni confezione

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.8 in [21.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [52.0 g]



---

Contenuto  
della  
confezione

Incluso nella  
confezione

Convertitore DisplayPort a VGA

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

