

DisplayPort naar DVI Dual-Link Actieve Converter – USB gevoed

Productcode: DP2DVID



Met de DP2DVID DisplayPort naar DVI-D Dual-Link adapter kunt u uw DisplayPort videobron (pc, notebook, MacBook, etc.) aansluiten op een DVI-D-beeldscherm waaronder televisies en Apple Cinema HD Display, zodat u zich de kosten kunt besparen voor het moeten upgraden naar een beeldscherm met DisplayPort.

Het apparaat zet het signaal actief om, gevoed door een enkele USB-poort, en kan de maximale dual-link resoluties tot 2560x1600 weergeven. Gebruik de adapter om uw scherm te dupliceren op een andere monitor of om de werkruimte op uw bureaublad uit te breiden.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Bent u op zoek naar een single-link DVI-adapter? Onze DP2DVI ondersteunt een maximale resolutie van 1920x1200.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen
- Perfect voor schermen van groot formaat die gebruik maken van hoge resoluties via DVI dual-link

- Blijf uw bestaande DVI-monitor gebruiken met uw nieuw DisplayPort-apparaat
- Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Eigenschappen

- Ondersteunt resoluties tot 2560x1600 met DVI dual-link beeldschermen
- Ondersteunt 1920x1080 met single-link beeldschermen
- Gevoed via een enkele USB 2.0-poort
- DisplayPort-aansluiting met vergrendeling zorgt voor een stevige verbinding
- Te gebruiken op elk DVI-D-scherm waaronder televisies en Apple Cinema HD Display

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	DVI-D - Dual-Link
Audio	Nee

Prestaties

Maximale digitale resoluties	2560x1600
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	DVI - No Audio Support

Connector(en)

Connector A	1 - DisplayPort (20-polig)
	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	1 - DVI-D (19-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	0.6 in [1.5 cm]
Lengte product	4.1 in [10.5 cm]
Breedte product	2.1 in [5.5 cm]
Hoogte product	0.9 in [2.2 cm]
Gewicht product	1.8 oz [50 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	7.4 in [18.8 cm]
Package Width	2.5 in [62.5 mm]
Package Height	6.1 in [15.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.7 lb [0.3 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - DisplayPort-naar-DVI-adapter
-------------	----------------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.