

DisplayPort till VGA-adapter - Aktiv DP till VGA-konverterare - 1080p video -
DisplayPort-certifierad - DP/DP++-källa till VGA-skärm kabeladapterdongel - Låsande
DP-kontakt

Produkt ID: DP2VGA2



Med denna DisplayPort till VGA-adapter kan du ansluta din DP-dator till en VGA-skärm eller -projektor. Adaptern fungerar med DisplayPort-datorer som din HP Elitebook Revolve 810 G3.

Med DP till VGA-adaptern kan du ansluta din bärbara eller stationära DisplayPort-dator till en VGA-skärm. Adaptern stöder plug-and-play-anslutning för problemfri setup.

DisplayPort-adaptern gör din DP-dator helt kompatibel med befintliga VGA-skärmar eller -projektorer i hemmet eller på kontoret. VGA-kontakten har muttrar som passar skruvarna på standard VGA-kablar för att se till att din videokabel inte lossnar.

DisplayPort till VGA-konverteraren maximerar bärbarhet med en kompakt och lätt design, vilket gör den till det perfekta resetillbehöret till din bärbara DisplayPort-dator och får enkelt plats i datorväskan. Denna superbärbara designen gör adaptern perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Med sitt stöd för videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p kommer du förvånas över bildkvaliteten som adaptern ger, även när den är ansluten till en äldre VGA-skärm, projektor eller TV. Adaptern utnyttjar videoförmågorna som är inbyggda i din DP-anslutning för att ge alla detaljer i fantastisk upplösning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ta med dig adaptern när du reser för att ansluta till VGA-skärmar vid mässor eller på hotellrum
- Anslut din bärbara BYOD-dator till hot desks med VGA på kontoret eller till en projektor i styrelserummet
- Använd VGA-bildskärmen som en andra bildskärm

Funktioner

- **DISPLAYPORT TILL VGA-ADAPTER:** DisplayPort 1.2-adapter (HBR2) ansluter en VGA-skärm/projektor och stöder 2048x1280, 1920x1200 och 1080p vid 60 Hz; EDID- och DDC Pass-through säkerställer kompatibilitet mellan källa och skärm | 22,5 cm kabel | DisplayPort-certifierad
- **KOMPATIBILITET:** Aktiv digital till analog konverterare stöder DP eller DP++-källor med standard DP-anslutning inklusive arbetsstationer, stationära datorer (AMD/Nvidia), bärbara datorer, datorer med liten formfaktor och dockningsstationer
- **ANSLUT TILL EN PRIMÄR ELLER SEKUNDÄR SKÄRM:** Anslut en VGA-skärm eller -projektor eller lägg till en andra bildskärm för din arbetsstation med denna DP till VGA-skärmadapter; Kompakt design gör den enkel att ta med till och från kontor eller hem
- **DISPLAYPORT MED LÅS OCH VGA MED SKRUVLÅSNING:** Videoadaptern har en låsande DP-kontakt för att säkerställa en solid värdanslutning | Stöder VGA-kabel med skruvlåsning för att förhindra att kabeln lossnar eller oavsiktlig fränkoppling | Testad med DVI-kablar upp till 7,6 m
- **ENKEL ATT ANVÄNDA:** Ingen programvara eller drivrutiner krävs, DP till VGA-adapterdongeln fungerar med alla operativsystem inklusive Windows, Ubuntu och macOS; DisplayPort hane till VGA hona

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	DisplayPort - 1.2
AV-utgång	VGA

	Audio	Nej
Prestanda	Stöd för widescreen	Ja
	Audio-specifikationer	VGA - No Audio Support
Kontakt(er)	Connector A	1 - DisplayPort (20-stifts)
	Connector B	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Luftfuktighet	10 %-85 % RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Kabellängd	8.9 in [225 mm]
	Produktlängd	11.0 in [27.9 cm]
	Produktbredd	1.4 in [3.5 cm]
	Produkt höjd	0.8 in [2.0 cm]
	Produktvikt	1.5 oz [43.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	8.1 in [20.5 cm]
	Paketets bredd	7.7 in [19.6 cm]
	Paketets höjd	1.0 in [2.5 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.8 oz [52.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - DisplayPort till VGA-konverterare

Warranty
Information

Warranty

3 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.