

Câble DisplayPort vers DVI - Câble/Cordon Adaptateur Convertisseur Vidéo d'Écran DisplayPort (DP) vers DVI de 3 m - M/M

N° de produit: DP2DVIMM10



Le câble de convertisseur vidéo DP2DVIMM10 DisplayPort vers DVI (M-M) vous permet de connecter un écran compatible DVI à une carte vidéo/source vidéo DisplayPort, à l'aide d'un seul câble. Le câble fournit une distance de connexion de 3 mètres et est doté d'un connecteur DVI mâle et d'un connecteur DisplayPort femelle. Le câble convertisseur vidéo DisplayPort/DVI prend en charge des transmissions vidéo à large bande passante, fournissant aisément des résolutions de moniteur d'au plus 1920x1200 ou des résolutions HDTV allant jusqu'à 1080p. Vous pouvez ainsi profiter pleinement de votre écran DVI tout en utilisant une source vidéo DisplayPort ultra-performante. Le DP2DVIMM10 est un câble adaptateur passif qui requiert un port DP++ (DisplayPort++), ce qui signifie que les signaux DVI et HDMI peuvent également être transmis via le port.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet de conserver votre écran DVI existant grâce aux câbles convertisseur vidéo DisplayPort vers DVI.
- L'adaptateur DisplayPort vers DVI permet une connexion facile et sans effort à tout écran DVI-D (numérique).

Spécifications techniques

- Raccordez votre moniteur DVI à un ordinateur compatible DisplayPort à l'aide d'un seul câble DisplayPort vers DVI - Câble adaptateur DisplayPort vers DVI
- Câble/cordon adaptateur d'écran DisplayPort (Display/DP) vers DVI de 3 m - Câble adaptateur convertisseur DP vers DVI
- Câble DisplayPort vers DVI de 3 m
- Cordon DP vers DVI de 3 m
- Ce câble d'écran prend en charge les résolutions PC jusqu'à 1920 x 1200 et HDTV jusqu'à 1080p

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Passif
Entrée AV	DisplayPort - 1.2
Sortie AV	DVI-D - Single-Link
Prise en charge audio	Non
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

Performance

Longueur max. de câble	10.0 ft [3.0 m]
Résolutions numériques max.	1920x1200 / 1080p
Spécifications audio	DVI - No Audio Support

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - DVI-D (25 broches)

Notes spéciales / Configuration

	Remarque	Carte ou source vidéo avec port DP++ (DisplayPort++) requis.
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Longueur de câble	10.0 ft [3.0 m]
	Longueur du produit	10.0 ft [3.0 m]
	Largeur du produit	1.6 in [4.0 cm]
	Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
	Poids du produit	8.7 oz [246.0 g]
	Informations d'emballage	Quantité par paquet
Longueur du Paquet		11.2 in [28.5 cm]
Package Width		13.6 in [34.6 cm]
Package Height		1.2 in [3.1 cm]
Poids brut		9.2 oz [260.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Câble adaptateur DisplayPort vers DVI de 3m - Mâle / Mâle - 1920x1200

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis