

Câble DisplayPort vers DVI - Câble/Cordon Adaptateur Convertisseur Vidéo d'Écran DisplayPort (DP) vers DVI de 3 m - M/M

Nº de produit: DP2DVIMM10



Le câble de convertisseur vidéo DP2DVIMM10 DisplayPort vers DVI (M-M) vous permet de connecter un écran compatible DVI à une carte vidéo/source vidéo DisplayPort, à l'aide d'un seul câble. Le câble fournit une distance de connexion de 3 mètres et est doté d'un connecteur DVI mâle et d'un connecteur DisplayPort femelle. Le câble convertisseur vidéo DisplayPort/DVI prend en charge des transmissions vidéo à large bande passante, fournissant aisément des résolutions de moniteur d'au plus 1920x1200 ou des résolutions HDTV allant jusqu'à 1080p. Vous pouvez ainsi profiter pleinement de votre écran DVI tout en utilisant une source vidéo DisplayPort ultra-performante. Le DP2DVIMM10 est un câble adaptateur passif qui requiert un port DP++ (DisplayPort++), ce qui signifie que les signaux DVI et HDMI peuvent également être transmis via le port.

Certifications, rapports et compatibilité











Applications

- Permet de conserver votre écran DVI existant grâce aux câbles convertisseur vidéo DisplayPort vers DVI.
- L'adaptateur DisplayPort vers DVI permet une connexion facile et sans effort à tout écran DVI-D (numérique).



Spécifications techniques

- Raccordez votre moniteur DVI à un ordinateur compatible DisplayPort à l'aide d'un seul câble DisplayPort vers DVI Câble adaptateur DisplayPort vers DVI
- Câble/cordon adaptateur d'écran DisplayPort (Display/DP) vers DVI de 3 m Câble adaptateur convertisseur DP vers DVI
- Câble DisplayPort vers DVI de 3 m
- Cordon DP vers DVI de 3 m
- Ce câble d'écran prend en charge les résolutions PC jusqu'à 1920 x 1200 et HDTV jusqu'à 1080p

Matériel		
	Politique de garantie	3 Years
	Active or Passive Adapter	Passif
	Entrée AV	DisplayPort - 1.2
	Sortie AV	DVI-D - Single-Link
	Prise en charge audio	Non
	Placage du connecteur	Nickel
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Performance		
	Longueur max. de câble	10.0 ft [3.0 m]
	Résolutions numériques max.	1920x1200 / 1080p
	Spécifications audio	DVI - No Audio Support
Connecteur(s)		
`,	Connecteur A	1 - DisplayPort (20 broches)
	Connecteur B	1 - DVI-D (25 broches)

Notes spéciales / Configuration



	Remarque	Carte ou source vidéo avec port DP++ (DisplayPort++) requis.
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Longueur de câble	10.0 ft [3.0 m]
	Longueur du produit	10.0 ft [3.0 m]
	Largeur du produit	1.6 in [4.0 cm]
	Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
	Poids du produit	8.7 oz [246.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	11.2 in [28.5 cm]
	Largeur du Paquet	13.6 in [34.6 cm]
	Hauteur du Paquet	1.2 in [3.1 cm]
	Poids brut	9.2 oz [260.0 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble adaptateur DisplayPort vers DVI de 3m - Mâle / Mâle - 1920x1200
Informations de garantie		
-	Warranty	3 Ans

^{*} L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis