

Cavo da DisplayPort a DVI da 3m - Cavo adattatore da DisplayPort a DVI - Convertitore video da DP a DVI-D Single Link 1080p - Cavo da DP a DVI per monitor - Connettore DP a scatto

ID prodotto: DP2DVIMM10



Il cavo convertitore video DisplayPort a DVI (M/M) DP2DVIMM10 consente di collegare display DVI a schede/sorgenti video DisplayPort tramite un singolo cavo. Il cavo offre una distanza di connessione di 3 metri ed è dotato di connettore DVI maschio e un connettore DisplayPort maschio. Il cavo convertitore video DisplayPort/DVI supporta trasmissioni video con ampia larghezza di banda offrendo risoluzioni fino a 1920x1200 o HDTV fino a 1080p. In questo modo è possibile sfruttare al meglio il display DVI esistente con sorgenti video all'avanguardia DisplayPort. DP2DVIMM10 è un cavo adattatore passivo che necessita di una porta DP++ (DisplayPort++); ciò significa che anche i segnali DVI e HDMI possono essere trasmessi attraverso la porta. Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Conservate il vostro display DVI con i nostri cavi convertitori video DisplayPort a DVI
- Il convertitore DisplayPort a DVI offre connessioni semplici e senza inconvenienti a qualsiasi display DVI-D (digitale)

Caratteristiche

- CAVO DISPLAYPORT A DVI: 3m - Il cavo DisplayPort 1.2 (HBR2) a DVI-D single-link consente di collegare un display, monitor o proiettore DVI e supporta risoluzioni 1080p a 60 Hz; HDCP 1.3 - Il

pass-through EDID garantisce l'compatibilità tra sorgente e display

- **COMPATIBILITÀ:** il convertitore video passivo supporta sorgenti DP++, tra cui workstation, desktop (AMD/Nvidia), laptop, computer con fattore di forma ridotto e docking station; lunghezza di 3 m per supportare distanze maggiori
- **CAVO PER DISPLAY INTEGRATO:** il cavo DisplayPort a DVI dispone di un design sottile e flessibile con chip adattatore integrato nel connettore DVI per ridurre l'ingombro e consentire un'installazione ordinata in ufficio, nella sala riunioni o nell'home office
- **COLLEGAMENTO STABILE:** il connettore DP tipo non latch si connette saldamente ad una sorgente anche lontana, mentre il chip integrato nel connettore DVI riduce al minimo la perdita di segnale - Cavo DVI con fermo a vite per evitare scollegamenti
- **FACILE DA USARE:** senza bisogno di software o driver, il cavo DP a DVI funziona con qualsiasi sistema operativo, tra cui Windows, Ubuntu e macOS; cavo DisplayPort maschio a DVI maschio

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Passivo
Ingresso AV	DisplayPort - 1.2
Uscita AV	DVI-D - Single-Link
Audio	No
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride


Prestazioni

Lunghezza max cavo	10.0 ft [3.0 m]
Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p
Specifiche audio	DVI - No Audio Support

Connettore/i

Connettore A	DisplayPort (20 pin)
Connettore B	DVI-D (25 pin)

Note/requisiti



speciali

Nota	Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda o dalla sorgente video.
------	--

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Lunghezza cavo	10.0 ft [3.0 m]
Lunghezza prodotto	10.0 ft [3.0 m]
Larghezza prodotto	0.0 in [0 mm]
Altezza prodotto	0.0 in [0 mm]
Peso prodotto	8.7 oz [246 g]

Informazioni
confezione

Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	0.6 in [14 mm]
Peso spedizione (confezione)	9.5 oz [269 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Cavo convertitore adattatore 3 m da DisplayPort a DVI - M/M
-----------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

