

DisplayPort till VGA-adapter - 1920x1200 - 5-pack

Produkt ID: DP2VGA3X5



Med detta 5-pack DisplayPort till VGA-adaptrar kan du ansluta din DisplayPort-utrustade dator till en VGA-skärm eller -projektor och få ett effektivt flerpacksalternativ.

Detta paket med flera DP 1.2-adaptrar är utformat för enkel driftsättning och erbjuder en ekonomisk och effektiv lösning, idealisk för skolor, kontor och andra miljöer som kräver flera implementeringar.

DisplayPort-videoadaptern gör din DP-dator helt kompatibel med vanliga VGA-skärmar eller -projektorer, vilket eliminerar kostnaden för att uppdatera till DP-skärmar.

Med sitt stöd för videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p kommer du förvånas över bildkvaliteten som adaptern ger, även när den är ansluten till en äldre VGA-skärm, projektor eller TV. Adaptern utnyttjar videoförmågorna som är inbyggda i din DisplayPort-anslutning för att leverera alla detaljer i fantastisk HD-upplösning.

Denna DisplayPort (hane) till VGA (hona)-dongel maximerar bärbarhet med en kompakt och lätt design, vilket gör den till det perfekta resetillbehöret till dina bärbara DisplayPort-enheter. Dess superbärbara design gör adaptern perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret. Den levererar presentationer i HD-video när du är på resande fot eller när du är uppkopplad hemma.

För att leverera extra bekvämlighet stödjer denna DP till VGA-omvandlare plug-and-play-anslutning och den kan installeras utan problem utan extra program eller drivrutiner.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Utöka din arbetsplats med en sekundär skärm genom att ansluta en VGA-skärm till din DisplayPort-enhet
- Leverera professionella videopresentationer i HD-kvalitet på kontoret eller på resa
- Anslut din bärbara BYOD-dator till hot desks med VGA på kontoret eller till en projektor i styrelserummet

Funktioner

- **DIGITAL TILL ANALOG:** Denna aktiva DisplayPort 1.2 (HBR2) adapter gör att du kan ansluta en enskild VGA-skärm och stöder 2048x1280, 1920x1200 och 1920x1080 vid 60 Hz; utrustad med EDID- och DDC Pass-through
- **FEM-PACK:** Multipack med DP till VGA-adaptrar (DP2VGA3) förenklar inköp/distribution; kostnadsbesparande lösning för återkommande köpare med flera adaptrar till hands, garanterar snabbt byte av saknade adaptrar
- **VÄRDKOMPATIBILITET:** Aktiv DisplayPort till VGA-adaptern stöder DP/DP++-källor med standard DP-anslutning inklusive arbetsstationer, stationära datorer (AMD/Nvidia), bärbara datorer, datorer med liten formfaktor och dockningsstationer
- **ANSLUT TILL EN PRIMÄR ELLER SEKUNDÄR SKÄRM:** Anslut en VGA-skärm eller projektor eller lägg till en sekundär skärm för din arbetsstation; Kompakt design gör den enkel att transportera mellan hem och kontor
- **ENKEL ATT ANVÄNDA:** Ingen programvara eller drivrutiner krävs, DP till VGA-konverteraren fungerar med alla operativsystem inklusive macOS, Windows och Linux; DisplayPort hane till VGA hona videoadapterdongel

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	DisplayPort
AV-utgång	VGA
Audio	Nej
Chipset-ID	Analogic ANX9833

Prestanda

Maximal analog upplösning	VGA: 1920x1200 / 60Hz
Stödda upplösningar	VGA: 1920x1200 / 60Hz
Stöd för widescreen	Ja

Kontakt(er)

Connector A	1 - DisplayPort (20-stifts)
Connector B	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Luftfuktighet	40 %-85 %RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	3.9 in [100 mm]
Produktlängd	9.3 in [23.5 cm]
Produktbredd	1.5 in [3.7 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.4 cm]
Produktvikt	1.1 oz [32.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	5
Paketets längd	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Paketets höjd	1.6 in [4.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	6.8 oz [193.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

5 - DisplayPort till VGA-adapter

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.