

Cable 3m Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - 1080p - Pasivo - Convertidor DP a DVI-D Monoenlace - Cable para Monitor - con Conector DP con Pestillo

ID del Producto: DP2DVIMM10



El Cable Conversor de video DisplayPort a DVI (M-M), DP2DVIMM10 permite conectar una pantalla equipada con DVI a una tarjeta de video/fuente DisplayPort usando un sólo cable. El cable proporciona una distancia de conexión de 10 pies y dispone de un conector DVI macho y un conector DisplayPort macho.

El cable conversor de video DisplayPort/DVI soporta transmisiones de video con alto ancho de banda, brindando fácilmente resoluciones de pantalla de hasta 1920x1200 o resoluciones HDTV de hasta 1080p – permitiendo al usuario aprovechar todo el potencial de su pantalla DVI, y a la vez utilizar una fuente de video DisplayPort de avanzada.

El DP2DVIMM10 es un cable adaptador pasivo que requiere de un puerto DP++ (DisplayPort++), lo cual significa que las señales DVI y HDMI también se pueden transferir a través de un puerto.

Ofrece 3-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conserve su pantalla DVI existente utilizando nuestros cables conversores de vídeo DisplayPort a

DVI

- El cable DisplayPort a DVI posibilita una conexión sencilla y sin inconvenientes con cualquier pantalla DVI-D (digital)

Características

- Adaptador fácil de usar – no requiere software
- Soporta resoluciones PC de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV hasta 1080p
- CABLE DE PANTALLA INTEGRADO: Este cable adaptador DisplayPort a DVI tiene un diseño delgado y flexible con chip adaptador integrado en el conector DVI, lo cual reduce el desorden y ofrece una instalación ordenada en la oficina, sala de juntas u oficina en casa
- CONEXIÓN ESTABLE: Conector DP sin trabas que es fácil de desconectar de una fuente localizada en un sitio de acceso difícil. Chip incorporado en el conector DVI que disminuye las pérdidas de señal | Compatible con cables DVI con fijación por tornillos, que previenen la desconexión accidental
- FÁCIL DE UTILIZAR: Gracias a que no requiere de software o controladores, este cable DP a DVI funciona con cualquier sistema operativo como Windows, Ubuntu y MacoOS. Cable DisplayPort macho a DVI macho

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Pasivo
Entrada A/V	DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-D - Single-Link
Soporte de Audio	No
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	10.0 ft [3.0 m]
Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p

Especificaciones de Audio		DVI - No Audio Support
Conector(es)	Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
	Conector B	1 - DVI-D (25 pines)
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta de video o fuente de video.
Características Físicas		
	Color	Negro
	Longitud del Cable	10.0 ft [3.0 m]
	Longitud del Producto	10.0 ft [3.0 m]
	Ancho del Producto	1.6 in [4.0 cm]
	Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
	Peso del Producto	8.7 oz [246.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	11.2 in [28.5 cm]
	Ancho de la Caja	13.6 in [34.6 cm]
	Altura de la Caja	1.2 in [3.1 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	9.2 oz [260.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable Conversor Adaptador de vídeo DisplayPort a DVI de 10 pies - M/M

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.