

Cable 1m Adaptador Conversor de Video DisplayPort a DVI - Convertidor DP Activo - 1920x1200 - Cable Convertidor DisplayPort a DVI-D Monoenlace - Cable para Monitor DP 1.2 a DVI

ID del Producto: DP2DVIMM3BS



El cable conversor DisplayPort a DVI activo de 91 cm, modelo DP2DVIMM3B, le permite conectar un computador de escritorio o portátil equipado con DisplayPort directamente a un monitor o proyector DVI cercano, lo cual evita tener que comprar adaptadores adicionales y evita también el estorbo que produce el exceso de cable.

Para compatibilidad garantizada con prácticamente cualquier salida DisplayPort, el adaptador activo DisplayPort a DVI soporta señales DisplayPort multimodo (DP++), así como monomodo. A diferencia de los adaptadores pasivos, esto garantiza que el adaptador DP2DVIMM3BS se pueda utilizar incluso con tarjetas gráficas sin señal de salida multimodo DP++ disponible, como las ATI® Eyefinity.

Además, debido a que el cable conversor soporta resoluciones de video de hasta 1920x1200, es posible convertir una fuente de video DisplayPort a DVI sin que se desmejore la calidad de la imagen.

El adaptador DP2DVIMM3BS está respaldado por la garantía de 3 años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota:

Este adaptador no es compatible para su uso con Apple Cinema Display.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Uso con salidas de vídeo DisplayPort en monomodo que no puedan emitir señal de salida multimodo DP++, como en las tarjetas gráficas ATI® Eyefinity.
- Conexión directa de un dispositivo DVI (monitor, proyector) existente a un dispositivo de salida DisplayPort
- Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

## Características

- 1 conector macho DisplayPort, 1 conector macho DVI
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
- Conversión activa de DisplayPort a DVI
- Instalación plug-and-play
- **FÁCIL DE UTILIZAR:** Gracias a que no requiere de software o controladores, este cable DP a DVI funciona con cualquier sistema operativo como Windows, Ubuntu y MacoOS. Cable DisplayPort macho a DVI macho

---

### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-D - Single-Link
Soporte de Audio	No
ID del Conjunto de Chips	Parade - PS171

---

### Rendimiento

Longitud Máxima del	3.0 ft [0.9 m]
---------------------	----------------

Cable

Resolución Digital  
Máxima 1920 x 1200

Resoluciones  
Admitidas 1024 x 768  
1280 x 720  
1920 x 1080  
1920 x 1200

Pantalla Plana  
Soportada Sí

Especificaciones de  
Audio DVI - No Audio Support

MTBF 1,291,679 horas

---

Conector(es)

Conector A 1 - DisplayPort (20 pines)

Conector B 1 - DVI-D (25 pines)

---

Observaciones /  
Requisitos

Requerimientos del  
Sistema y Cables Some dual-link DVI monitors manufactured prior to  
2014 may have limited resolutions support when used  
with this adapter.

This adapter is not compatible for use with the Apple  
Cinema Display.

---

Requisitos  
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura de  
Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad HR 40% ~ 85%

---

Características  
Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 3.0 ft [0.9 m]

Longitud del Producto	36.0 in [91.5 cm]
Ancho del Producto	1.6 in [4.0 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	2.8 oz [80 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	4.6 in [11.7 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.7 cm]
Altura de la Caja	1.1 in [2.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.1 oz [88.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador activo de DisplayPort a DVI
---------------------	---

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.