

Câble DisplayPort vers DVI - Câble/Cordon Convertisseur Adaptateur Actif DisplayPort vers DVI (DVI-D) de 91 cm - DP vers DVI 1920 x 1200 - Noir

N° de produit: DP2DVIMM3BS



Le câble convertisseur actif DisplayPort vers DVI DP2DVIMM3BS de 91 cm permet de connecter directement votre ordinateur de bureau ou portable compatible DisplayPort à un moniteur ou vidéoprojecteur DVI, vous évitant ainsi d'avoir à utiliser des adaptateurs supplémentaires, tout en éliminant les enchevêtrements de câbles.

Pour une compatibilité garantie avec presque toute sortie DisplayPort, l'adaptateur actif DisplayPort vers DVI prend en charge les signaux DisplayPort multimode (DP++) et monomode. Ainsi, contrairement aux adaptateurs passifs, le DP2DVIMM3BS peut même être utilisé avec les cartes graphiques qui ne peuvent pas fournir des signaux de sortie DP++ multimodes, comme les cartes ATI® Eyefinity.

De plus, car le câble convertisseur prend en charge des résolutions vidéo jusqu'à 1920x1200, vous pouvez convertir une source vidéo DisplayPort en DVI sans compromettre la qualité vidéo.

Remarque :

Cet adaptateur n'est pas compatible avec l'écran Apple Cinema Display.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Utilisez-le avec des sorties vidéo DisplayPort monomodes qui ne permettant pas la sortie de signaux DP++ multimodes, comme les cartes vidéo ATI® Eyefinity
- Connectez directement votre écran DVI (moniteur, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie DisplayPort
- Idéal pour l'utilisation de votre moniteur DVI comme écran secondaire

Spécifications techniques

- **CÂBLE DISPLAYPORT VERS DVI** : le câble DisplayPort 1.2 (HBR2) vers DVI-D de 0,9 m à liaison simple permet de connecter un écran, un moniteur ou un projecteur DVI | 1920 x 1200/1080p 60 Hz ou 4K 30 Hz (fréquence d'horloge HDMI) ; la transmission EDID garantit la compatibilité entre la source et l'écran
- **COMPATIBILITÉ** : le convertisseur vidéo actif prend en charge les sources DP (mode simple) ou DP++ (mode multiple), y compris les stations de travail, les ordinateurs de bureau (AMD/Nvidia), les ordinateurs portables, les ordinateurs de petite taille et les stations d'accueil
- **CÂBLE D'AFFICHAGE INTÉGRÉ** : le câble adaptateur DisplayPort vers DVI dispose d'une conception slim et flexible avec puce d'adaptateur intégrée au connecteur DVI qui réduit l'encombrement et fournit une installation ordonnée au bureau, dans les salles de conférence ou à la maison
- **DISPLAYPORT AVEC VERROUILLAGE ET DVI AVEC VERROUILLAGE PAR VIS** : le connecteur DP avec verrouillage garantit une connexion hôte solide, et la puce intégrée au connecteur DVI réduit au minimum la perte de signal | Prend en charge le câble de verrouillage par vis DVI pour éviter toute déconnexion ou tout détachement accidentel du câble
- **FACILE À UTILISER** : sans logiciel ni pilote requis, le câble/cordon DP vers DVI fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation, y compris Windows, Ubuntu et MacOS ; câble DisplayPort mâle vers DVI mâle

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	DisplayPort - 1.2
Sortie AV	DVI-D - Single-Link
Prise en charge audio	Non
ID du chipset	Parade - PS171

Performance

Longueur max. de câble	3.0 ft [0.9 m]
Résolutions numériques max.	1920 x 1200
Résolutions prises en charge	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	DVI - No Audio Support
MTBF	1,291,679 heures

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - DVI-D (25 broches)

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 40 % ~ 85 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
---------	------

Longueur de câble	3.0 ft [0.9 m]
Longueur du produit	36.0 in [91.5 cm]
Largeur du produit	1.6 in [4.0 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Poids du produit	2.8 oz [80 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	4.6 in [11.7 cm]
Package Width	7.8 in [19.7 cm]
Package Height	1.1 in [2.7 cm]
Poids brut	3.1 oz [88.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur actif DisplayPort vers DVI
-----------------------	-------------------------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis