

Adaptateur DisplayPort vers VGA - 1920 x 1200 - Convertisseur Adaptateur de DisplayPort Mâle vers VGA Femelle - Adaptateur de Vidéo DisplayPort 1.2/DisplayPort++ vers VGA - DP vers VGA

N° de produit: DP2VGA



StarTech.com

L'adaptateur DP2VGA DisplayPort vers VGA de StarTech.com vous permet de connecter un moniteur d'un ordinateur VGA sur une carte vidéo DisplayPort ou une autre source DisplayPort, supprimant les coûts engendrés par la mise à niveau du moniteur, à des fins de compatibilité.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet de conserver votre moniteur VGA existant et de l'utiliser avec votre nouveau PC DisplayPort
- Idéal dans un cadre d'utilisation avec votre moniteur VGA en tant qu'écran secondaire

Spécifications techniques

- ADAPTATEUR DISPLAYPORT VERS VGA : l'adaptateur DP 1.2 (HBR2) permet de connecter un écran ou un vidéoprojecteur VGA prenant en charge les résolutions 2048x1280/1920x1200/1920x1080 60Hz | Intercommunication EDID/DDC | Câble de 8cm

- Cet adaptateur de vidéo DisplayPort vers VGA / adaptateur de moniteur DisplayPort vers VGA / adaptateur de DisplayPort mâle vers VGA femelle prend en charge les résolutions jusqu'à 1920 x 1200
- **CONNECTEZ UN ÉCRAN PRINCIPAL OU SECONDAIRE** : connectez un écran VGA, ou ajoutez un second écran à votre station de travail avec cet adaptateur DP/VGA ; design idéal pour le transport entre le domicile et le bureau | Testé avec des câbles VGA de 7,6 m max.
- **DP/VGA AVEC VERROUILLAGE PAR VIS** : le connecteur DP avec verrouillage garantit une connexion solide | Compatible avec le câble de verrouillage par vis VGA pour éviter toute déconnexion accidentel | Protection EMI
- **FACILE À UTILISER** : sans logiciel ni pilote requis, l'adaptateur convertisseur DP vers VGA fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation, y compris Windows, Ubuntu et MacOS ; dongle adaptateur vidéo DisplayPort mâle vers VGA femelle

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	DisplayPort - 1.2
Sortie AV	VGA
Prise en charge audio	Non

Performance

Résolutions analogiques max.	1920x1200
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	VGA - No Audio Support

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C (32°F) to 40°C (104°F)
Température de	-20°C (-4°F) to 60°C (140°F)

stockage	
Humidité	20 - 90%

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	3.0 in [77 mm]
Longueur du produit	8.0 in [20.3 cm]
Largeur du produit	1.5 in [3.8 cm]
Hauteur du produit	0.9 in [2.2 cm]
Poids du produit	2.4 oz [68.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	4.6 in [11.6 cm]
Package Width	7.8 in [19.8 cm]
Package Height	1.0 in [2.5 cm]
Poids brut	2.5 oz [72.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur DisplayPort a VGA
-----------------------	----------------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis