

Cable 1m Adaptador Conversor de Video DisplayPort a DVI - Convertidor DP Activo - 1920x1200 - Cable Convertidor DisplayPort a DVI-D Monoenlace - Cable para Monitor DP 1.2 a DVI

ID del Producto: DP2DVIMM3BS



El cable conversor DisplayPort a DVI activo de 91 cm, modelo DP2DVIMM3B, le permite conectar un computador de escritorio o laptop equipado con DisplayPort directamente a un monitor o proyector DVI cercano, lo cual evita tener que comprar adaptadores adicionales y evita también el estorbo que produce el exceso de cable.

Para compatibilidad garantizada con prácticamente cualquier salida DisplayPort, el adaptador activo DisplayPort a DVI soporta señales DisplayPort multimodo (DP++), así como monomodo. A diferencia de los adaptadores pasivos, esto garantiza que el adaptador DP2DVIMM3BS se pueda utilizar incluso con tarjetas gráficas sin señal de salida multimodo DP++ disponible, como las ATI® Eyefinity.

Además, debido a que el cable conversor soporta resoluciones de video de hasta 1920x1200, es posible convertir una fuente de video DisplayPort a DVI sin que se desmejore la calidad de la imagen.

El adaptador DP2DVIMM3BS está respaldado por la garantía de 3 años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota:

Este adaptador no es compatible para su uso con Apple Cinema Display.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

- Uso con salidas de vídeo DisplayPort en monomodo que no puedan emitir señal de salida multimodo DP++, como en las tarjetas gráficas ATI® Eyefinity.
- Conexión directa de un dispositivo DVI (monitor, proyector) existente a un dispositivo de salida DisplayPort
- Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

## Características

- 1 conector macho DisplayPort, 1 conector macho DVI
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
- Conversión activa de DisplayPort a DVI
- Instalación plug-and-play
- **FÁCIL DE UTILIZAR:** Gracias a que no requiere de software o controladores, este cable DP a DVI funciona con cualquier sistema operativo como Windows, Ubuntu y MacoOS. Cable DisplayPort macho a DVI macho

---

### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-D - Single-Link
Soporte de Audio	No
ID del Conjunto de Chips	Parade - PS171

---

### Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	36.0 in [91.5 cm]
Resolución Digital Máxima	1920 x 1200
Resoluciones Admitidas	1024 x 768 1280 x 720



	1920 x 1080
	1920 x 1200
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support
MTBF	1,291,679 horas

---

#### Conector(es)

Conector A	DisplayPort (20 pines)
Conector B	DVI-D (25 pines)

---

#### Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.  This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
-------------------------------------	---

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 40% ~ 85%

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	36.0 in [91.5 cm]
Longitud del Producto	36.0 in [91.5 cm]
Ancho del Producto	1.6 in [40.0 mm]
Altura del Producto	0.6 in [15.0 mm]



Peso del Producto	2.6 oz [74.9 g]
-------------------	-----------------

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22.2 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.7 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [15.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.2 oz [91.6 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Adaptador activo de DisplayPort a DVI
---------------------	---------------------------------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

