

Cable de 1,8m DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Cable Adaptador de Video 1080p
DisplayPort a DVI - Cable Monoenlace DisplayPort a DVI-D Macho a Macho para Monitor
- Conversor DP 1.2 a DVI

ID del Producto: DP2DVIMM6



El Cable Conversor de video DisplayPort a DVI (M-M), DP2DVIMM6 permite conectar una pantalla equipada con DVI a una tarjeta/ fuente de video DisplayPort usando un sólo cable. El cable proporciona una distancia de conexión de 6 pies y dispone de un conector DVI macho y un conector DisplayPort macho.

El cable conversor de video DisplayPort/DVI soporta transmisiones de video con alto ancho de banda, brindando fácilmente resoluciones de pantalla de hasta 1920x1200 o resoluciones HDTV de hasta 1080p – permitiendo al usuario aprovechar todo el potencial de su pantalla DVI, y a la vez utilizar una fuente de video DisplayPort de avanzada.

El DP2DVIMM6 es un cable adaptador pasivo que requiere de un puerto DP++ (DisplayPort++), lo cual significa que las señales DVI y HDMI también se pueden transferir a través de un puerto.

Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conecte su monitor DVI a un dispositivo equipado con DisplayPort mediante un solo cable
- Agregue una pantalla adicional a su sistema informático

Características

- **CABLE DISPLAYPORT A DVI:** Este cable (1,8m) DisplayPort 1.2 (HBR2) a DVI-D de un solo enlace conecta una pantalla, monitor o proyector DVI, compatible con 1920 x 1200 o 1080p a 60Hz; HDCP 1.3 | pass-through EDID garantiza la compatibilidad entre fuente y pantalla
- **COMPATIBILIDAD:** Conversor de vídeo pasivo compatible con fuentes DP++, incluyendo estaciones de trabajo, ordenadores de sobremesa (AMD/Nvidia), ordenadores portátiles, ordenadores y replicadores de puertos de factor de forma pequeño
- **CABLE DE VÍDEO INTEGRADO:** Cable adaptador DisplayPort a DVI con un diseño delgado y flexible. Contiene un chip adaptador incorporado en el conector DVI. Reduce el desorden y posibilita una instalación ordenada en oficinas, salas de juntas u oficinas en casa
- **CONEXIÓN ESTABLE:** Conector DP sin trabas que es fácil de desconectar de una fuente localizada en un sitio de acceso difícil. Chip incorporado en el conector DVI que disminuye las pérdidas de señal | Compatible con cables DVI con fijación por tornillos, que previenen la desconexión accidental
- **FÁCIL DE UTILIZAR:** Gracias a que no requiere de software o controladores, este cable DP a DVI funciona con cualquier sistema operativo como Windows, Ubuntu y MacoOS. Cable DisplayPort macho a DVI macho

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Pasivo
Entrada A/V	DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-D - Single-Link
Soporte de Audio	No
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support

Conector(es)		
	Conector A	DisplayPort (20 pines)
	Conector B	DVI-D (25 pines)
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta de video o fuente de video.
Características Físicas		
	Color	Negro
	Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
	Ancho del Producto	0.0 in [0 mm]
	Altura del Producto	0.0 in [0 mm]
	Peso del Producto	5.3 oz [150 g]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
	Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
	Altura de la Caja	0.8 in [20 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	5.6 oz [159 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	Cable DisplayPort a DVI

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

