

Cable de 1,8m DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Cable Adaptador de Video 1080p
DisplayPort a DVI - Cable Monoenlace DisplayPort a DVI-D Macho a Macho para Monitor
- Conversor DP 1.2 a DVI

ID del Producto: DP2DVIMM6



El Cable Conversor de video DisplayPort a DVI (M-M), DP2DVIMM6 permite conectar una pantalla equipada con DVI a una tarjeta/ fuente de video DisplayPort usando un sólo cable. El cable proporciona una distancia de conexión de 6 pies y dispone de un conector DVI macho y un conector DisplayPort macho.

El cable conversor de video DisplayPort/DVI soporta transmisiones de video con alto ancho de banda, brindando fácilmente resoluciones de pantalla de hasta 1920x1200 o resoluciones HDTV de hasta 1080p – permitiendo al usuario aprovechar todo el potencial de su pantalla DVI, y a la vez utilizar una fuente de video DisplayPort de avanzada.

El DP2DVIMM6 es un cable adaptador pasivo que requiere de un puerto DP++ (DisplayPort++), lo cual significa que las señales DVI y HDMI también se pueden transferir a través de un puerto.

Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte su monitor DVI a un dispositivo equipado con DisplayPort mediante un solo cable

- Agregue una pantalla adicional a su sistema informático

Características

- Adaptador fácil de usar – no requiere software
- Soporta resoluciones PC de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV hasta 1080p
- CABLE DE PANTALLA INTEGRADO: El cable adaptador tiene un diseño delgado y flexible con el chip adaptador integrado en el conector DVI que reduce el desorden y proporciona una instalación ordenada en la oficina, la sala de juntas o el despacho doméstico
- CONEXIÓN ESTABLE: El conector DP sin pestillo es fácil de desconectar de una fuente difícil de alcanzar, y el chip incorporado minimiza la pérdida de señal | Admite cable de bloqueo de tornillo DVI para evitar que el cable se desconecte accidentalmente
- FÁCIL DE USAR: Sin necesidad de software ni controladores, el cable/cordón DP a DVI funciona con cualquier sistema operativo, incluidos Windows, Ubuntu y macOS; cable DisplayPort macho a DVI macho - Reemplazado por DP2DVI2MM6

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Pasivo
Entrada A/V	DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-D - Single-Link
Soporte de Audio	No
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support

Conector(es)	Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
	Conector B	1 - DVI-D (25 pines)

Observaciones / Requisitos	Nota	Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta de video o fuente de video.

Características Físicas	Color	Negro
	Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
	Ancho del Producto	0.0 in [0 cm]
	Altura del Producto	0.0 in [0 cm]
	Peso del Producto	5.3 oz [150 g]

Información de la Caja	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	7.4 in [18.8 cm]
	Ancho de la Caja	7.8 in [19.9 cm]
	Altura de la Caja	1.2 in [3.0 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	5.8 oz [164.0 g]

Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable DisplayPort a DVI

Información Acerca de la Garantía	Warranty	3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.