

1,80 m DisplayPort naar DVI Video Converter Kabel - M/M

Productcode: DP2DVIMM6



Met deze DisplayPort naar DVI kabel kunt u uw met DP uitgerust apparaten aansluiten op een DVI scherm, tv of projector met slechts één kabel, voor een handige en keurige aansluiting.

Deze DP naar DVI kabel biedt video-overdracht met een hoge bandbreedte en ondersteunt schermresoluties tot 1920x1200 of HDTV resoluties tot 1080p. De adapterkabel profiteert volledig van uw voor-DVI-geschikt scherm en benut de videomogelijkheden die in uw DisplayPort aansluiting zijn geïntegreerd — zodat elk detail met verbazingwekkende high-definition kan worden weergegeven.

Deze 1,8 m lang DVI adapterkabel biedt een directe aansluiting die een overvloed aan adapters en kabels elimineert; voor een nette, professionele installatie. Ook is de kabel gebruiksvriendelijk en heeft geen extra software of stuurprogramma's nodig, terwijl plug & play installatie wordt ondersteund.

Met deze DisplayPort naar DVI kabel is uw DP computer volledig compatibel met bestaande DVI schermen of schermen bij u thuis of op kantoor. U kunt de kabel gebruiken om een DVI scherm aan te sluiten of een extra scherm aan uw werkstation toe te voegen, om uw productiviteit te verhogen.

De DP2DVIMM6 heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Dit is een passieve adapterkabel waarvoor een DP++ poort (DisplayPort++) vereist is. Zo kunnen DVI- en HDMI-signalen ook door de poort geleid worden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Blijf uw bestaande DVI-beeldscherm gebruiken met onze DisplayPort-naar-DVI video converter kabels
- Sluit uw DVI scherm aan op een DisplayPort uitgerust apparaat met één kabel

Eigenschappen

- Gemakkelijk in gebruik, geen software nodig
- Verminder warboel aan kabels met een DisplayPort naar DVI adapter en kabel in één
- Geniet van haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning voor high-definition videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p
- Probleemloze instelling met plug & play installatie

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Passief
AV-ingang	DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	DVI-D - Single-Link
Audio	Nee
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestaties

Maximale kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p
Audiospecificaties	DVI - No Audio Support

Connector(en)

Connector A	DisplayPort (20-polig)
Connector B	DVI-D (25-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	DP++ (DisplayPort++) poort op videokaart of videobron vereist.
---------	--

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
Breedte product	0.0 in [0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0 mm]
Gewicht product	5.3 oz [150 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.6 oz [159 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	DisplayPort naar DVI Kabel
-------------	----------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

