

Adaptador DisplayPort a HDMI VGA - Dongle Convertidor DisplayPort 1.2 HBR2 a HDMI 2.0 (4K 60Hz) o VGA 1080p - Adaptador DP a Monitor HDMI o VGA - Adaptador de Vídeo Digital

ID del Producto: DP2VGAHD20



Este adaptador DisplayPort a HDMI VGA ofrece una solución portátil para conectar su portátil DP a una pantalla VGA o HDMI . El adaptador es compatible con el Alto Rango Dinámico (HDR) y proporciona imágenes más nítidas con vídeo mejorado.

Evite la molestia de llevar diferentes adaptadores, con un adaptador de monitor 2 en 1 DisplayPort. Con salidas tanto VGA como HDMI puede conectar cómodamente su portátil a cualquier pantalla equipada con HDMI o VGA, utilizando este convertidor de vídeo multipuerto

Con su pequeño tamaño y su diseño ligero, el adaptador de viaje cabe fácilmente en la bolsa del portátil, lo que lo hace perfecto para los profesionales que se desplazan.

La salida HDMI de este adaptador de vídeo DisplayPort permite aprovechar las capacidades de vídeo integradas en la conexión DP de su ordenador, entregando una asombrosa calidad de UHD a su pantalla HDMI de 4K 60Hz. Además, la salida VGA es compatible con resoluciones HD de hasta 1920 x 1080, lo que garantiza que no tendrá que sacrificar la calidad de la imagen cuando se conecte a un monitor VGA o a un proyector.

Con la compatibilidad con HDR, podrá disfrutar de imágenes realistas con mayor contraste, brillo y colores y mayor luminosidad que las imágenes digitales estándares.

Sin necesidad de instalar software o controladores adicionales, este dongle DP (macho) a HDMI (hembra) y VGA (hembra) ofrece una configuración plug-and-play para una experiencia fácil de usar. Le permite entrar en prácticamente cualquier sala de juntas listo para presentar, dando una gran primera impresión.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte con prácticamente cualquier pantalla HDMI y VGA, mientras viaje/se desplace o trabaje en la oficina
- Salida de vídeo a un monitor HDMI o VGA secundario
- Transmita, visualice y edite vídeo 4K en su pantalla HDMI

Características

- **ALTO RENDIMIENTO:** Adaptador DisplayPort 1.2 (HBR2) a HDMI 2.0 4K 60Hz (UHD) o VGA 1080p en un solo monitor | HDMI soporta HDR, audio de 7.1 canales | Compatible con HDCP 2.2/1.4 y HDMI 1.4
- **SALIDA DE VÍDEO FLEXIBLE:** Este convertidor de vídeo DisplayPort portátil 2 en 1 a HDMI 2.0 o VGA, es el adaptador perfecto para trabajar desde puestos de trabajo de casa/oficina o en la carretera
- **COMPATIBILIDAD DEL HOST:** Compatible con fuentes DP/DP++ que utilicen el conector DP estándar, incluyendo estaciones de trabajo, ordenadores de sobremesa (AMD/Nvidia), portátiles y docking stations
- **COMPATIBILIDAD DE PANTALLA:** Probado de 1080p a 4K 60Hz con HDMI y 1080p (VGA) en proyectores/pantallas, con marcas como Samsung, Dell, HP, Lenovo, Asus, Acer, LG, Sharp, Sony
- **CONFIGURACIÓN SIN PROBLEMAS:** Configuración plug & play sin controladores. El dongle adaptador DisplayPort a HDMI VGA funciona con macOS, Windows, Chrome OS y Linux. Conector DP macho a HDMI/VGA hembra

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Active or Passive Adapter Activo

		Pasivo
	Entrada A/V	DisplayPort - 1.2
	Salida A/V	HDMI
		VGA
	Soporte de Audio	Sí
	ID del Conjunto de Chips	ITE Tech - IT6564
<hr/>		
Rendimiento		
	Video Revision	HDMI 2.0
	Resoluciones Admitidas	DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz VGA: 1920x1080 / 60Hz
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Especificaciones de Audio	DisplayPort - Audio de 7,1 canales VGA: No compatible con audio
<hr/>		
Conector(es)		
	Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
	Conector B	1 - HDMI (19 pines)
		1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
<hr/>		
Software		
	Compatibilidad OS	Windows® 11, 10 macOS Big Sur (11.0), Catalina (10.15), Mojave (10.14), High Sierra (10.13) Android
<hr/>		
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Para lograr la calidad HDR, su puerto DisplayPort debe ser compatible con DisplayPort 1.4 y su pantalla debe ser compatible con HDMI 2.0b
<hr/>		
Requisitos		

Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 10~85%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	8.6 in [21.8 cm]
Ancho del Producto	2.4 in [6.0 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Peso del Producto	1.4 oz [39.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	4.8 in [12.3 cm]
Ancho de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [1.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.6 oz [44.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador DisplayPort a HDMI y VGA
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.