

1,8 m DisplayPort till DVI-kabel - 1920x1200 - M/M

Produkt ID: DP2DVIMM6



Med DisplayPort till DVI-kabeln kan du ansluta din DP-kompatibla enhet till en DVI-bildskärm, TV eller projektor med bara en kabel, vilket ger en bekväm anslutning utan sladdhävror.

DP till DVI-kabeln erbjuder videoöverföring med hög bandbredd, har stöd för bildskärmsupplösningar upp till 1920x1200 eller HDTV-upplösningar upp till 1080p. Kabeladaptern drar nytta av alla fördelar med din DVI-kompatibla bildskärm samtidigt som den utnyttjar videoförmågorna som är inbyggda i din DisplayPort-anslutning för att leverera alla detaljer i fantastisk HD-upplösning.

Med en längd på 1,8 m ger denna DVI-kabeladapter en direkt anslutning som eliminerar överflödiga adapterar och kablar för att garantera en städad och professionell installation. Dessutom är kabeln lätt att använda och inga extra program eller drivrutiner behövs - en äkta plug-and-play-installation.

Denna DisplayPort till DVI-kabel gör din DP-dator helt kompatibel med befintliga DVI-bildskärmar eller -skärmar i hemmet eller på kontoret. Du kan antingen använda kabeln för att ansluta till en DVI-skärm eller för att lägga till ytterligare en bildskärm till din arbetsplatsdator för att öka din produktivitet.

DP2DVIMM6 täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: Detta är en passiv kabeladapter som kräver en DP++-port (DisplayPort++), vilket betyder att även DVI och HDMI-signaler kan passera genom porten.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut din DVI-bildskärm till en DisplayPort-utrustad enhet med en enda kabel
- Anslut extra skärmar till ditt datorsystem

Funktioner

- Slipp sladdhärvor med en DisplayPort till DVI-adapter och kabel i ett
- Öka din produktivitet genom att ansluta en sekundär bildskärm till din arbetsplatsdator
- Upplev kristallklar bildkvalitet med stöd för HD-videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p
- Problemfri installation plug-and-play-funktion

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
AV-ingång	DisplayPort - 1.2
AV-utgång	DVI-D - Single-Link
Audio	Nej
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestanda

Maximal kabellängd	6.0 ft [1.8 m]
Maximal digital upplösning	1920x1200 / 1080p
Audio-specifikationer	DVI - No Audio Support

Kontakt(er)

Connector A	DisplayPort (20-stifts)
Connector B	DVI-D (25-stifts)

Särskilda anmärkningar/



krav

Obs. Kräver DP++ (DisplayPort++) port från videokort eller videokälla.

Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	6.0 ft [1.8 m]
Produktlängd	6.0 ft [1.8 m]
Produktbredd	0.0 in [0 mm]
Produkt höjd	0.0 in [0 mm]
Produktvikt	5.3 oz [150 g]

Förpackning

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Fraktvikt (förpackning)	5.6 oz [159 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	DisplayPort till DVI-kabel
-----------------	----------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

