

Adattatore DisplayPort a HDMI VGA - Convertitore video digitale DisplayPort 1.2 HBR2 a HDMI 2.0 (4K 60Hz) o VGA 1080p - Adattatore DP 1.2 per monitor HDMI o VGA

ID prodotto: DP2VGAHD20



Questo adattatore DisplayPort a HDMI e VGA offre una soluzione portatile che consente di collegare un computer laptop con connessione DP a un display VGA o HDMI. Supporta la tecnologia HDR (High Dynamic Range) e offre immagini più nitide con una qualità video avanzata.

L'adattatore per monitor DisplayPort 2 in 1 consente di ovviare all'inconveniente di dover portare con sé più adattatori. Le uscite VGA e HDMI permettono di collegare il computer laptop a qualsiasi display con attacco HDMI o VGA tramite il convertitore video multiporta.

Grazie all'ingombro ridotto e al design leggero, l'adattatore da viaggio può essere riposto facilmente nella borsa del computer laptop ed è perfetto per i professionisti in viaggio.

L'uscita HDMI su questo convertitore video DisplayPort consente di sfruttare le funzionalità video integrate nella connessione DP del computer, offrendo la straordinaria qualità della tecnologia UHD al display HDMI 4K a 60 Hz. Inoltre, l'uscita VGA supporta risoluzioni HD fino a 1920 x 1080, per non dover rinunciare alla qualità delle immagini in caso di collegamento a un monitor o proiettore VGA.

Con il supporto della tecnologia HDR, è possibile ottenere immagini realistiche dotate di maggiore contrasto, luminosità, colore e brillantezza rispetto alle immagini digitali standard.

Senza bisogno di software o driver aggiuntivi da installare, questo dongle DP (maschio) a HDMI (femmina) e VGA (femmina) offre una configurazione plug-and-play garantendo un'esperienza intuitiva. Sarà quindi possibile entrare in sala riunioni e avviare subito una presentazione, fornendo sin dall'inizio un'impressione positiva.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Possibilità di collegamento a qualsiasi display HDMI e VGA quando si è in viaggio o in ufficio
- Trasmissione di video a un monitor HDMI o VGA secondario
- Riproduzione, visualizzazione e modifica di video 4K sul display HDMI

Caratteristiche

- **ALTE PRESTAZIONI:** adattatore DisplayPort 1.2 (HBR2) a HDMI 2.0 4K 60Hz (UHD) o VGA 1080p su un singolo monitor/display | HDMI supporta HDR, 7.1 canali audio | Compatibile con HDCP 2.2/1.4 e HDMI 1.4
- **USCITA VIDEO FLESSIBILE:** Questo convertitore video portatile 2-in-1 DisplayPort a display HDMI 2.0 (digitale) o VGA (analogico), è l'adattatore perfetto per lavorare da casa/postazioni di lavoro in ufficio o in viaggio
- **COMPATIBILITÀ HOST:** L'adattatore DP attivo supporta la sorgente DP/DP++ utilizzando il connettore DP standard, comprese le workstation ad alte prestazioni, i desktop (AMD/Nvidia), i laptop, i computer di piccolo formato e i dock
- **COMPATIBILITÀ DEL DISPLAY:** prestazioni dell'adattatore video multiporta testate da 1080p a 4K 60Hz con HDMI e 1080p su proiettori/display VGA di marche come Samsung, Dell, HP, Lenovo, Asus, Acer, LG, Sharp, Sony
- **CONFIGURAZIONE SEMPLICE:** Supporta la configurazione plug & play senza driver/software; il dongle adattatore da DisplayPort a HDMI VGA funziona con macOS, Windows, Chrome OS e Linux; connettore maschio DP a femmina HDMI/VGA

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
	Passivo

	Ingresso AV	DisplayPort - 1.2
	Uscita AV	HDMI
		VGA
	Audio	Sì
	ID chipset	ITE Tech - IT6564
Prestazioni		
	Video Revision	HDMI 2.0
	Risoluzioni supportate	DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz
		VGA: 1920x1080 / 60Hz
	Widescreen supportato	Sì
	Specifiche audio	DisplayPort: canale audio 7.1
		VGA: senza supporto audio
Connettore/i		
	Connettore A	1 - DisplayPort (20 pin)
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin)
		1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 10, 11
		macOS Big Sur (11.0), Catalina (10.15), Mjave (10.14), High Sierra (10.13)
		Android
Note/requisiti speciali		
	Nota	Per ottenere la risoluzione HDR, la porta DisplayPort deve supportare la tecnologia DisplayPort 1.4 e il display deve supportare lo standard HDMI 2.0b.
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	10~85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	8.6 in [21.8 cm]
Larghezza prodotto	2.4 in [6.0 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Peso prodotto	1.4 oz [39.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.1 in [12.9 cm]
Package Width	5.0 in [12.6 cm]
Package Height	0.7 in [1.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.6 oz [44.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore DisplayPort a HDMI e VGA
--------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.