

Câble de commutateur KVM DisplayPort USB 4 en 1 de 1,8 m avec audio et microphone

N° de produit: DP4N1USB6



Le câble de commutateur KVM DisplayPort® USB 4 en 1 DP4N1USB6 de 1,8 m avec audio et microphone offre une qualité vidéo DisplayPort avec une souris et un clavier USB, une sortie audio et une connexion pour microphone 3,5 mm en un seul câble compact. Le câble de grande qualité KVM 4 en 1 est une solution pratique et abordable qui est adaptée aux commutateurs KVM USB DisplayPort, vous permettant de partager un ensemble de périphériques USB entre plusieurs ordinateurs configurés pour une sortie haute définition. Bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Permet de connecter aisément et rapidement un KVM DisplayPort au PC hôte
- Permet de connecter un commutateur vidéo DisplayPort avec une prise en charge des périphériques USB

### Spécifications techniques

- Quatre câbles distincts moulés en un seul
- Connecteurs moulés avec serre-câble
- Connecteurs DisplayPort à verrouillage
- Connecteurs audio et vidéo plaqués or

- Connecteurs microphone et audio stéréo de 3,5 mm à codage couleur

---

Connecteur(s)

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Politique de garantie | Lifetime                       |
| Connecteur A          | Mini-jack 3,5 mm (3 positions) |
|                       | DisplayPort (20 broches)       |
|                       | USB Type-A (4 broches) USB 2.0 |
| Connecteur B          | Mini-jack 3,5 mm (3 positions) |
|                       | DisplayPort (20 broches)       |
|                       | USB B (4 broches)              |

---

Caractéristiques physiques

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Couleur             | Noir              |
| Longueur de câble   | 6.0 ft [1.8 m]    |
| Longueur du produit | 6.0 ft [1.8 m]    |
| Largeur du produit  | 0.0 in [0.0 mm]   |
| Hauteur du produit  | 0.0 in [0.0 mm]   |
| Poids du produit    | 10.9 oz [308.0 g] |

---

Informations d'emballage

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Package Length | 10.9 in [27.6 cm] |
| Package Width  | 7.9 in [20.0 cm]  |
| Package Height | 0.8 in [20.0 mm]  |
| Poids brut     | 11.4 oz [324.0 g] |

---

Contenu du paquet

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Inclus dans le paquet | Câble DisplayPort, USB et câble audio 4 en 1 de 1,8 m |
|-----------------------|---|

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

