

Adaptador de Vídeo DVI a HDMI con Alimentación USB y Audio - 1080p

ID del Producto: DVI2HD



Este adaptador DVI a HDMI® le permite conectar su ordenador portátil o de sobremesa equipado con DVI a una pantalla o un proyector HDMI. El adaptador funciona con cualquier salida DVI, pero cuando se conecta a un ordenador con sistema Windows®, también es compatible con audio nativo USB, lo cual le permite agregar el audio de su ordenador a la señal HDMI de salida.

El adaptador DVI a HDMI es de fácil uso. El adaptador es de fácil y rápida instalación plug-and-play, así que no es necesario cargar ni descargar ningún software especial. Además, ocupa poco espacio, lo cual garantiza su discreta integración con la configuración de su escritorio, a diferencia de las voluminosas cajas de adaptador DVI que ocupan mucho espacio.

Si desea transmitir solo vídeo, no tiene más que utilizar la conexión DVI. Si desea transmitir tanto audio, como vídeo, también puede establecer la conexión con el conector USB. Como no se necesita un adaptador de alimentación externo, esta solución compacta le ofrece todo lo que necesita.

Este adaptador le garantiza que se aprovechará la calidad de vídeo HD de su salida DVI, compatible con resoluciones de hasta 1080p.

El modelo DVI2HD está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Haga que su dispositivo DVI de generación anterior sea compatible con un nuevo televisor o proyector HDMI

- Conecte un ordenador equipado con DVI a una pantalla HDMI en su escritorio o estación de trabajo
- Convierta DVI a HDMI y agregue audio a la señal HDMI

Características

- Agrega audio estéreo de 2 canales a su señal de salida HDMI con audio USB
- Fácil instalación, tipo plug-and-play
- Calidad de imágenes con la más clara nitidez y compatibilidad con resoluciones HD de hasta 1080p
- Compacto y con alimentación por USB para máxima portabilidad

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Entrada A/V	DVI-D
Salida A/V	HDMI
Soporte de Audio	Sí
ID del Conjunto de Chips	LT8522EX - CM108AH

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	1920 x 1080p at 60Hz
Resoluciones Admitidas	1920x1080 (1080p)
	1680x1050 (WSXGA+)
	1600x1200
	1600x900
	1440x900
	1400x1050 (SXGA+)
	1366x768
	1360x768
	1280x1024

		1280x960
		1280x800
		1280x768 (WXGA)
		1280x720p (720p)
		1280x600
		1152x864
		1024x768
		800x600 (SVGA)
		640x480 (480p)
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Especificaciones de Audio	Audio Estéreo de 2 canales
	MTBF	1,102,819 horas
<hr/>		
Conector(es)		
	Conector A	DVI-D (25 pines)
	Conector B	HDMI (19 pines)
<hr/>		
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Humedad	HR de 40% a 50%
<hr/>		
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Cable	7.0 in [17.8 cm]
	Longitud del Producto	9.8 in [25.0 cm]



Ancho del Producto	1.4 in [35.0 mm]
Altura del Producto	0.5 in [13.0 mm]
Peso del Producto	2.4 oz [69.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.8 cm]
Altura de la Caja	0.5 in [13.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.4 oz [69.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Adaptador DVI a HDMI guía rápida de instalación
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

