

Hoge Resolutie DVI naar VGA Video Converter

Product ID: DVI2VGAICON



De DVI2VGAICON Hoge Resolutie DVI naar VGA Video Converter zet een DVI-D (digitaal) videosignaal om naar een VGA (analoog) uitgangssignaal – u bespaart tijd en geld omdat u geen nieuw digitaal beeldscherm hoeft aan te schaffen voor compatibiliteit met DVI-D-videokaarten of -apparaten. Deze compacte adapter ondersteunt resoluties tot 1920x1200, zodat u optimaal gebruik kunt maken van de capaciteit van uw VGA-monitor. De DVI-D naar VGA adapter is een echte plug-and-play oplossing en eenvoudig te installeren; verbind gewoon de DVI-D-uitgang met de adapter via de meegeleverde DVI-kabel en sluit vervolgens een VGA-monitor/projector aan op de VGA-poort van de adapter. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideaal om oudere weergavetechnologie te gebruiken met een moderne signaalbron
- Sluit uw videobron met DVI (zoals een set-top box voor kabel of satelliet, dvd-speler of computer) aan op een VGA- of HDTV-beeldscherm
- De DVI-D naar VGA adapter zet een DVI-D video-ingang om naar een analoge VGA-uitgang. Er kan een DVI-bron worden weergegeven op een VGA- of HDTV-scherm via een VGA-connector

Features

- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
 - Compacte vormfactor
 - Inclusief DVI-D-kabel van 30 cm
 - DDC2B-emulatie zorgt voor compatibiliteit tussen beeldscherm en bronsignaal
-

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Active
	AV-ingang	DVI-D
	AV-uitgang	VGA
	Audio	No
Prestaties	Maximale analoge resoluties	1920x1200
	Ondersteuning breedbeeld:	Yes
Connector(en)	Connector A	DVI-I (29 pin)
	Connector B	VGA (15 pin, High Density D-Sub)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	USB-Powered
	Uitgangsspanning	5 DC
	Polariteit pin midden	Positive
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0C to 40C (32F to 104F)
	Opslagtemperatuur	-20C to 60C (-4F to 140F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Black
	Lengte product	3.5 in [88.000 mm]
	Breedte product	1.9 in [48.000 mm]
	Hoogte product	0.9 in [24.000 mm]
	Gewicht product	2.1 oz [59.000 g]
Verpakkingsinformatie	Package Length	5.7 in [1.5 cm]
	Package Width	6.6 in [1.7 cm]
	Package Height	2.5 in [64.000 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	10.1 oz [286.000 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	DVI-kabel
	Meegeleverd	DVI naar VGA Video Converter
	Meegeleverd	Handleiding

Meegeleverd

USB-naar-DC-voedingskabel

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

