

Aktiv DVI-D till VGA-kabeladapter - 1920x1200

Produkt ID: DVI2VGAE



Den DVI2VGAE aktiva adaptern för anslutning mellan DVI-D och VGA låter dig ansluta en digital DVI-utgång från din stationära eller bärbara dator till en VGA-skärm eller -projektor så att du slipper kostnaden av att uppgradera till en DVI-D-kompatibel skärm.

DVI-D-till-VGA-konverteraren är ett enkelt sätt att leverera användargenererat innehåll som t.ex. presentationer eller dokument och kan även öka din produktivitet genom att utöka skrivbordet till en sekundär skärm och fördubbla arbetsutrymmet.

Denna bärbara adapter konverterar en vanlig strömförsörd DVI-buss till VGA utan någon extern strömkälla. För DVI-portar med låg ström medföljer en USB-kabel som kan strömförse enheten från en USB-strömkälla.

Denna aktiva adapter har stöd för upplösningar på upp till 1920x1200 (WUXGA) och är en omfattande lösning för anslutning av en VGA-skärm med HD-upplösning till en DVI-D-videokälla.

DVI2VGAE adaptern för anslutning mellan DVI-D och VGA täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut digitala DVI-kapabla enheter, t.ex. din bärbara eller stationära dator, till en VGA-projektor eller -skärm

Funktioner

- Ingen extern strömadapter behövs
- Maximal upplösning på 1920x1200

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	DVI-D
AV-utgång	VGA
Audio	Nej

Prestanda

Maximal analog upplösning	1920x1200
Stöd för widescreen	Ja
Medeltid mellan fel (MTBF)	1,654,172 timmar

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	USB Micro-B (5-stifts)
Connector A	USB Micro-B (5-stifts)
	DVI-D (25-stifts)
Connector B	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Ström

Strömförbrukning	1.3
------------------	-----

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Luftfuktighet	40 %-85 %RH

Utseende



Färg	Svart
Kabellängd	7.5 in [19 cm]
Produktlängd	9.8 in [24.8 cm]
Produktbredd	1.8 in [45.0 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15.0 mm]
Produktvikt	2.7 oz [77.1 g]

Förpackning

Package Length	3.5 in [88.0 mm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [18.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.6 oz [73.4 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	DVI-D till VGA-adapter 610 mm USB type A till micro USB type B-kabel
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

