

Adaptador de Video DisplayPort a HDMI - Conversor DP - 1920x1200 - Pasivo

ID del Producto: DP2HDMIADAP



El adaptador DisplayPort™ a HDMI® DP2HDMIADAP incluye un puerto DisplayPort macho y un conector HDMI hembra, lo cual permite mantener la actual configuración de imagen (HDMI) y utilizar una fuente/tarjeta gráfica DisplayPort.

Dado que soporta resoluciones de imagen de hasta 1920x1200 (computador)/1080p (HDTV), representa una solución económica que mantiene el increíble rendimiento gráfico que ofrece DisplayPort, ya que evita tener que gastar dinero en actualizar su monitor con capacidad HDMI a un monitor con soporte DisplayPort integrado.

DP2HDMIADAP es un cable adaptador pasivo que requiere un puerto DP++ (DisplayPort++), lo cual significa que las señales DVI y HDMI también pueden transferirse a través del puerto.

Este adaptador permite la transferencia de audio si la fuente de vídeo lo soporta. Consulte el manual de la fuente de vídeo para saber si dicha transferencia es posible.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- El adaptador DisplayPort a HDMI permite conectar cualquier pantalla HDMI en forma sencilla y rápida

Características

- Soporta resoluciones PC de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV de hasta 1080p
- Adaptador fácil de usar, no requiere software

Prominence

Política de Garantía	3 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com DisplayPort to HDMI Adapter - DP 1.2 to HDMI Video Converter

Hardware

Active or Passive Adapter	Pasivo
Entrada A/V	DisplayPort - 1.2
Salida A/V	HDMI - 1.4
Soporte de Audio	Sí

Rendimiento

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 5.1

Conector(es)

Conector A	DisplayPort (20 pines)
Conector B	HDMI (19 pines)

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta de video o en la fuente de video (debe tener soporte para el paso de señales DVI o HDMI)
-------------------------------------	--

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
-----------------------	----------------------------

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad HR de 65% ±10%

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Producto	2.2 in [55 mm]
Ancho del Producto	0.7 in [18 mm]
Altura del Producto	0.4 in [9 mm]
Peso del Producto	0.6 oz [16 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Ancho de la Caja	3.5 in [90 mm]
Altura de la Caja	0.4 in [11 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.6 oz [18 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Adaptador DisplayPort a HDMI
---------------------	------------------------------

** La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.*

